


Duża Nagrzewnica przeciwkondensacyjna, EHG



Nagrzewnica przeciwkondensacyjna EHG. Dostępna w wariantach o różnej wydajności cieplnej, od 15 do 150 W. Możliwość dobrania optymalnej nagrzewnicy, również w przypadku ograniczonej przestrzeni w obudowie. Urządzenie eliminuje kondensację pary wodnej, nawet przy nagłym spadku temperatury otoczenia.

NORMY BRANŻOWE

cRUus_UL

CE

EAC

FUNKCJE

Opis: Duża Nagrzewnica przeciwkondensacyjna do montażu pionowego. Zaczep na szynę DIN (EN60715) 35 mm.

Element grzewczy: Termistor PTC samoregulujący i ograniczający wzrost temperatury.

Materiał: Tworzywo sztuczne i profil z anodyzowanego aluminium.

Temperatura robocza: Od -40 °C do +70 °C. Wydajność cieplna przy temperaturze otoczenia 20 °C.

Połączenie: Wtyk połączeniowym (2 × 0,5–2,5 mm²), na zamówienie dostępny z kablem połączeniowym (500 mm)

Zabezpieczenie: IP 20 z wtykiem. IP 44 z kablem, na zamówienie.

Zatwierdzenia: Atest CE, EAC, cULus_UL.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Moc nominalna w watach	Materiał	Wykończenie
EHG015	102mm	70mm	50mm	15W	plastik, plastik	Młyn
EHG030	102mm	70mm	50mm	30W	plastik, plastik	Młyn
EHG045	102mm	70mm	50mm	45W	plastik, plastik	Młyn
EHG060	177mm	70mm	50mm	60W	plastik, plastik	Młyn
EHG075	177mm	70mm	50mm	75W	plastik, plastik	Młyn
EHG100	177mm	70mm	50mm	100W	plastik, plastik	Młyn
EHG150	252mm	70mm	50mm	150W	plastik, plastik	Młyn

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE