

Chłodziarka przemysłowa, TAL



Przemysłowy agregat chłodniczy do wody zapewnia precyzję i niezawodność, charakteryzują się modułarną obudową, dostępne są wersje o mocy od 2300 W. Moc od 900 W do 134 kW. Szeroki wybór akcesoriów i opcji umożliwia tworzenie konfiguracji obejmujących wiele agregatów chłodniczych.

NORMY BRANŻOWE

CE; UKCA

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy +15–45 °C

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78

„Wejściowe/wyjściowe połączenia cieczy (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2"1/2"

Pojemność zbiornika (l): 50 | 130 | 200 | 300

Typ pompy: peryferyjna | odśrodkowa

Napięcie zasilacza dodatkowego (V): 230 V AC | 24 V AC

Gaz chłodniczy (HFC): R134A | R410A

Precyzja pomiaru temperatury (K): +/-2

Typ płynu: woda

Zakres temperatur płynu do ustawienia: +8–+25°C

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Pojemność znamionowa w watach @ 50 Hz	Pojemność znamionowa w watach @ 60 Hz	Typ płynu	Napięcie znamionowe	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
TAL24	2300W	2700W	Woda	230V	50 – 60Hz	R134a
TAL37	3600W	4200W	Woda	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALB5	24800W	24800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB9	29000W	29000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALC5	35800W	35800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD9	47000W	47000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALE6	55000W	55000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALF8	67000W	67000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA1	11400W	11400W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA3	12400W	12400W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA5	17800W	17800W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA8	20100W	20100W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALI4	94000W	94000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALM0	110000W	110000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALO6	134000W	134000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL57	6000W	6000W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Numer katalogowy	Pojemność znamionowa w watach @ 50 Hz	Pojemność znamionowa w watach @ 60 Hz	Typ płynu	Napięcie znamionowe	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
TAL46	4550W	4550W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALA0	10900W	10900W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL29	2900W	2900W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL76	8100W	8100W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL93	9550W	9550W	Woda	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: elementy można dostosować, skontaktuj się z firmą nVent w celu skonfigurowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE