

Przemysłowy chłodziarka oleju, TAO



Przemysłowe chłodnice oleju zapewniają precyzję i niezawodność, charakteryzują się wytrzymałą, modułarną obudową. Precyzja chłodzenia poprawia jakość produkcji, co skutkuje bardziej spójnymi i lepszymi rezultatami. Szeroki wybór akcesoriów i opcji umożliwia tworzenie konfiguracji obejmujących wiele agregatów chłodniczych, w tym instalacje wewnętrzne i na zewnątrz, co zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania w zakładzie. Przemysłowa chłodnica charakteryzuje się ekologiczną konstrukcją i elementami o wysokiej wydajności.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Sprężarka hermetyczna.

Mosiężne przewody obwodu chłodzenia.

Spawany lutowany parownik z płytą nierdzewną.

Wężownica kondensacyjna o wysokiej wydajności.

Wentylator osiowy.

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Pojemność znamionowa w watach @ 50 Hz	Pojemność znamionowa w watach @ 60 Hz	Typ płynu	Napięcie znamionowe	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
TAO24	2300W	2700W	Olej	230V	50 – 60Hz	R134a
TAO37	3600W	4200W	Olej	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAOB5	24800W	24800W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOB9	29000W	29000W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOC5	35800W	35800W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOD0	40000W	40000W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOD9	47000W	47000W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOE6	55000W	55000W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOF8	67000W	67000W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA1	11400W	11400W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA3	12400W	12400W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA5	17800W	17800W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA8	20100W	20100W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAO29	2900W	2900W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO46	4550W	4550W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO57	6000W	6000W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO76	8100W	8100W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO93	9550W	9550W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Numer katalogowy	Pojemność znamionowa w watach @ 50 Hz	Pojemność znamionowa w watach @ 60 Hz	Typ płynu	Napięcie znamionowe	Częstotliwość znamionowa	Czynnik chłodniczy
TAOAO	10900W	10900W	Olej	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: elementy można dostosować, skontaktuj się z firmą nVent w celu skonfigurowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE