


TRS Four Pole Distribution Block, 160 A

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

SPECYFIKACJE


Numer katalogowy	TRS-160A
Numer artykułu	563160
Materiał	Miedź Poliamid wzmocniony włóknem szklanym Pleksiglas

Numer katalogowy	TRS-160A
Maks. napięcie robocze, IEC (Ui)	630
Szczytowy prąd zwarcia (Ipk)	34kA
Chwilowe wytrzymaewane prądy (Icw) 1 s	13.2kA
Liczba połączeń po stronie linii	2
Liczba połączeń po stronie obciążenia	4
Rozmiar otworu (HS)	8mm
Rozmiar gwintu (TS)	M6
Głębokość (D)	68mm
Wysokość (H)	150mm
Szerokość (W)	230mm
Masa urządzenia	1.15kg
Klasyfikacja palności	UL® 94V-0
Zgodność z	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C)

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Line side and load side number of connections are per pole.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.