

# Modułowy pojedynczy drzwi z miękkiej stali, MCS-HP



Seria łączonych szaf podłogowych ze stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami MCS-HP o stopniu ochrony IP 66 zapewnia lepszą ochronę wyposażenia i podzespołów, co pomaga wydłużyć okres eksploatacji i zmniejszyć koszty konserwacji, gdy szafa jest zainstalowana w trudnych warunkach. Nowe szafy mają ocenę IP66, nawet gdy są łączone w pola za pomocą standardowych wsporników pola.

## NORMY BRANŻOWE

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

## FUNKCJE

Materiał: Rama: Stal malowana 1.5 mm. Drzwi: Stal malowana 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: Stal malowana 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1 mm.

Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660. Zawiera zintegrowane otwory zewnętrzne.

Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach umożliwia otwieranie w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Panele boczne: Element dostarczany jako akcesorium.

Panel daszku: Możliwość demontażu.

Zamek: 4-punktowy system zasuw. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią szafy. Standardowy dwupiórowy zamek z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębni, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.

Płyta montażowa: Dwukrotnie zawijana i wsuwana na miejsce. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest dostarczana na zewnątrz opakowania obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łączonej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytą dolną, płytą montażową i ramą drzwi. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością szafy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.

## SPECYFIKACJE

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Grubość obiektu:</b> | 1.5mm              |
| <b>Grubość drzwi:</b>   | 2mm                |
| <b>Kolor:</b>           | Jasnoszary         |
| <b>Materiał:</b>        | Stal miękka        |
| <b>Zakończ:</b>         | Malowany proszkowo |
| <b>Kod koloru:</b>      | RAL 7035           |


Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Maksymalna głębokość montażu | Szybka wysyłka |
|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|
| MCS22088HP       | 2200mm       | 800mm         | 800mm         | 759mm                        | Nie            |
| MCS20086HP       | 2000mm       | 800mm         | 600mm         | 559mm                        | Nie            |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

\*Inne wielkości dostępne na zamówienie. Jeśli głębokość jest większa niż 700 mm, wymagany jest specjalny panel boczny.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.