

Varistar CP Double Steel Door, Plain, 3-Point Locking

Data Solutions



Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

FUNKCJE

Double steel door with 3 point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPECYFIKACJE

Typ blokady: Blokada 3-punktowa

Typ produktu: Drzwi szafy

Stopień ochrony: IP20

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
21630-086	42U	2000mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-087	47U	2200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
21630-088	52U	2450mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-089	42U	2000mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-090	47U	2200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-091	52U	2450mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-440	24U	1200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-441	24U	1200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-442	29U	1400mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-443	29U	1400mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-444	33U	1600mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-445	33U	1600mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-446	38U	1800mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
21630-447	38U	1800mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Zgodność z	Wykończenie	Typ	Współpracuje z
21630-086	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-087	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-088	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-089	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-090	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP

Numer katalogowy	Zgodność z	Wykończenie	Typ	Współpracuje z
21630-091	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-440	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-441	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-442	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-443	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-444	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-445	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-446	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP
21630-447	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi stalowe podwójne	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.