

Podstawa z poliestru DIN, UMPS



Podstawa DIN umożliwia montaż modułowych poliestrowych obudów naściennych na zewnątrz, przyspieszając montaż przewodów podziemnych.

FUNKCJE

Opis: Słupki podstawy DIN.

Materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym.

Wykończenie: RAL 7035.

Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami do montażu.

SPECYFIKACJE

Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Poliester
Kod koloru:	RAL 7035
Wykończenie:	Gładki

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Szybka wysyłka
UMPS10032	900mm	1110mm	310mm	Poliester	Montaż ścienny	Nie
UMPS7532	900mm	780mm	310mm	Poliester	Montaż ścienny	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE