


Terminal powietrzny, gwint metryczny



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zakończenia do użytku z podstawami zwodów

W zestawie nakrętka do zamocowania podstawy zwodu.

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar gwintu (TS)	Średnica (Ø)	Wysokość (H)	Masa urządzenia
LPAAR0515	710020	Aluminium	M16	15.88 mm	0.5 m	0.27 kg
LPCAR1010	711100	Miedź	M10	11.11 mm	1 m	1.1 kg
LPCAR0510	711080	Miedź	M10	11.11 mm	0.5 m	0.48 kg
LPCAR0515	711090	Miedź	M16	15 mm	0.5 m	0.73 kg


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar gwintu (TS)	Średnica (Ø)	Wysokość (H)	Masa urządzenia
LPAAR1015	711070	Aluminium	M16	15.88 mm	1 m	0.53 kg
LPCAR1515		Miedź	M16	15 mm	1.5 m	2.32 kg
LPCAR1015	711110	Miedź	M16	15 mm	1 m	1.52 kg
LPCAR0615		Miedź	M16	15 mm	0.6 m	0.89 kg
LPCAR2015	711010	Miedź	M16	15 mm	2 m	3.1 kg

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zgodność z	Certyfikaty
LPAAR0515	710020		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1010	711100	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0510	711080	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0515	711090	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPAAR1015	711070		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1515		IEC® 62561-1, EN IEC 62561-2:2018	
LPCAR1015	711110	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0615		IEC® 62561-1, EN IEC 62561-2:2018	
LPCAR2015	711010	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Multiple Point Terminal, Metric Thread (CMP163) can be used on the top of tapered Air Terminals (M16 Thread Size parts, that are made of copper).



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE