

Klimatyzator do montażu na dachu, DEK



Nasza dachowa jednostka chłodząca o stopniu ochrony IP54 zapewnia chłodzenie dla jednej obudowy albo kompletnego zespołu w zależności od wymagań chłodzenia i żądanego poziomu zużycia energii. Jest ona umieszczana na wierzchu obudowy i doskonale nadaje się, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca na drzwiach lub panelach bocznych.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wykończenie: RAL 7035 dla wersji ze stali galwanizowanej.

Wartości graniczne temperatury na zewnątrz: od +20°C do 55°C* | od +20°C do 50°C

Wartości graniczne temperatury w pomieszczeniu: od +20°C do +50°C

Liczba sztuk w zestawie: 1

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
DEK20CT0B	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK20CT09	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK04BTU9	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK04BTUB	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK08BTU9	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK08BTUB	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK12BTU9	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK12BTUB	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK15BTU9	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK15BTUB	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK20BT09	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK20BT0B	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK30BT09	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK30BT0B	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK40BT09	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK40BT0B	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK04CT09	410W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK04CT0B	410W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
DEK08CT09	820W	680W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK08CT0B	820W	680W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK12CT09	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK12CT0B	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK15CT09	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK15CT0B	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK08GT09	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK08GT0B	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK20LT09	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK20LT0B	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK12GT09	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK12GT0B	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK15GT09	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK15GT0B	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK20NTU9	2050W	1560W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK20NTUB	2050W	1560W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK30LT09	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK30LT0B	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK30NTU9	2900W	2250W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
DEK30NTUB	2900W	2250W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK40LT09	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK40LT0B	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
DEK40NTU9	3850W	2870W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
DEK40NTUB	3850W	2870W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE