

Panele boczne ze stali nierdzewnej, SPMS



Panele boczne zapewniają ochronę przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody, tym samym bezproblemowe działanie komponentów elektrycznych i ochronę personelu przed obrażeniami.

FUNKCJE

Opis: Łatwy jednoosobowy montaż. Uszczelnienie z wykorzystaniem tłoczonej, jednoczęściowej uszczelki poliuretanowej montowanej przy użyciu 8 wkrętów i nowych, opatentowanych elementów ustalających.

Zabezpieczenie: IP 55 | TYPE 12, 13 w połączeniu z MCSS. IP66 | TYPE 4x, 12 w połączeniu z MCSS-HP.

Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z akcesoriami montażowymi.

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304 / AISI 316L 1.5 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

SPECYFIKACJE

Grubość: 1.5mm
Zakończ: Szczotkowany

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Rodzina produktów	Materiał obudowy
SPMS2006-316	1964mm	18mm	562mm	Stal nierdzewna 316	Wolnostojący	Stal miękka
SPMS1805-316	1764mm	18mm	462mm	Stal nierdzewna 316	Wolnostojący	Stal miękka
SPMS2006	1964mm	18mm	562mm	Stal nierdzewna 304	Wolnostojący	Stal miękka
SPMS1805	1764mm	18mm	462mm	Stal nierdzewna 304	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE