

Pręt uziemiający z miedzi, spiczasty



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Elektrolityczna powłoka miedziana o czystości 99,9%

Pręty mają rdzeń i końcówkę ze stali wysokowęglowej, która zapewnia większy poziom wytrzymałości podczas wbijania

Powłoka miedziana nie pęka w przypadku zagięcia lub rozdarcia podczas wbijania

Minimalna powłoka miedziana 10 milicala na prętach zgodna z UL® 467

Nazwa nVent ERICO, długość, średnica oraz numer części są wytłoczone w odległości 12" (304,8 mm) od fazowanego końca

Logo UL oraz numer kontrolny (jeżeli dotyczy) są wytłoczone na każdym z prętów w celu ułatwienia inspekcji i instalacji

Wiązanie molekularne z niklowanym rdzeniem stalowym o wysokiej wytrzymałości

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal wiązana miedzią

Wytrzymałość na rozciąganie: 552 MPa Min

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Długość (L)	Grubość powłoki	Masa urządzenia
------------------	----------------	---	---	-------------	-----------------	-----------------

613840		3/8"	9 mm	1.2m	254µm	0.57 kg
613850		3/8"	9 mm	1.5m	254µm	0.73 kg
613860		3/8"	9 mm	1.8m	254µm	0.9 kg
613870		3/8"	9 mm	2.1m	254µm	1.08 kg
613880		3/8"	9 mm	2.4m	254µm	1.23 kg
611300	611300	1/2"	12.8 mm	3m	254µm	3.11 kg
611303		1/2"	12.8 mm	3m	330µm	3.35 kg
611330		1/2"	12.8 mm	0.9m	254µm	0.98 kg
6113330		1/2"	12.8 mm	1m	254µm	1 kg
611340		1/2"	12.8 mm	1.2m	254µm	1.26 kg
611350		1/2"	12.8 mm	1.5m	254µm	1.57 kg
611353		1/2"	12.8 mm	1.5m	330µm	1.67 kg
611360		1/2"	12.8 mm	1.8m	254µm	2.01 kg
611370		1/2"	12.8 mm	2.1m	254µm	2.11 kg
611380		1/2"	12.8 mm	2.4m	254µm	2.51 kg
615800		5/8"	14.2 mm	3m	254µm	3.85 kg
615803		5/8"	14.2 mm	3m	330µm	3.83 kg
615812		5/8"	14.2 mm	3.7m	254µm	4.54 kg
615815		5/8"	14.2 mm	4.6m	254µm	5.78 kg

615830		5/8"	14.2 mm	0.9m	254µm	1.13 kg
6158330		5/8"	14.2 mm	1m	254µm	1.24 kg
615840		5/8"	14.2 mm	1.2m	254µm	1.54 kg
615843		5/8"	14.2 mm	1.2m	330µm	1.54 kg
615850		5/8"	14.2 mm	1.5m	254µm	1.92 kg
615853		5/8"	14.2 mm	1.5m	330µm	2.04 kg
615860		5/8"	14.2 mm	1.8m	254µm	2.3 kg
615863		5/8"	14.2 mm	1.8m	330µm	2.45 kg
6158660		5/8"	14.2 mm	2m	254µm	2.48 kg
615870		5/8"	14.2 mm	2.1m	254µm	2.6 kg
615880	615880	5/8"	14.2 mm	2.4m	254µm	3.07 kg
615883		5/8"	14.2 mm	2.4m	330µm	3.08 kg
613400	613400	3/4"	17.3 mm	3m	254µm	5.72 kg
613403		3/4"	17.3 mm	3m	330µm	5.63 kg
613412		3/4"	17.3 mm	3.7m	254µm	6.77 kg
613415		3/4"	17.3 mm	4.6m	254µm	8.39 kg
613440		3/4"	17.3 mm	1.2m	254µm	2.55 kg
613450		3/4"	17.3 mm	1.5m	254µm	2.81 kg
613460		3/4"	17.3 mm	1.8m	254µm	3.4 kg

613470		3/4"	17.3 mm	2.1m	254µm	3.83 kg
613480	613480	3/4"	17.3 mm	2.4m	254µm	4.56 kg
613483		3/4"	17.3 mm	2.4m	330µm	4.54 kg
614400		1"	23.2 mm	3m	254µm	10 kg

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Etykieta UPC	Zgodność z	Certyfikaty
613840		Nie		
613850		Nie		
613860		Nie		
613870		Nie		
613880		Nie		
611300	611300	Nie	ANSI®/NEMA® GR1	CSA, cUL, UL, CSA-US
611303		Nie	ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
611330		Nie		
6113330		Nie	IEC® EN 62561-2	
611340		Nie		
611350		Nie		
611353		Nie		
611360		Nie		
611370		Nie	IEC® EN 62561-2	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Etykieta UPC	Zgodność z	Certyfikaty
611380		Nie	ANSI®/NEMA® GR1	UL
615800		Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA, CSA-US, RUS, UL, cUL
615803		Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
615812		Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615815		Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615830		Nie	IEC® EN 62561-2	
6158330		Nie	IEC® EN 62561-2	
615840		Nie	IEC® EN 62561-2	
615843		Nie	IEC® EN 62561-2	
615850		Nie	IEC® EN 62561-2	
615853		Nie	IEC® EN 62561-2	
615860		Nie	IEC® EN 62561-2	
615863		Nie	IEC® EN 62561-2	
6158660		Nie	IEC® EN 62561-2	
615870		Nie		
615880	615880	Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
615883		Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
613400	613400	Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, RUS, UL, CSA, cUL


Numer katalogowy	Numer artykułu	Etykieta UPC	Zgodność z	Certyfikaty
613403		Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613412		Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
613415		Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613440		Nie	IEC® EN 62561-2	
613450		Nie	IEC® EN 62561-2	
613460		Nie	IEC® EN 62561-2	
613470		Nie	IEC® EN 62561-2	
613480	613480	Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, UL
613483		Nie	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
614400		Nie	ANSI®/NEMA® GR1	UL, CSA-US, cUL, CSA

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku prętów zgodnych z UL® 467 wymagana jest długość co najmniej 8' (2,44 m).

IEC® EN 62561-2 ma pierwszeństwo przed EN 50164-2.

Dostępne są dodatkowe długości.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE