

Wentylowane panele górne i dolne do obudów stojących podłogowych, DPCV



Montaż drzwi i paneli umożliwia zachowanie ochrony IP i estetyki obudowy. Panele wentylacyjne zapewniają naturalną wentylację.

FUNKCJE

Opis: Do zakrycia przestrzeni na górze i dole, z szczelinami wentylacyjnymi w celu dodatkowego rozpraszania ciepła w obudowach rozdzielnic. Używane w połączeniu z dzielnikami poziomymi CDH

Materiał: Płyta stalowa 1

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 20.

Wymagania montażowe: DPCV zakrywa 200 mm wysokości obudowy. Więc dla obudowy o wysokości 2000 mm, przy zastosowaniu DPCV, pozostaje 1800 mm miejsca na częściowe drzwi/panele.

Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.75mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Zakończ:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość 1	Wysokość 2	Materiał obudowy
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Stal miękka
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Stal miękka
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE