

Montaż pionowy Klimatyzator wewnętrzny, E-NEXT



Nasza pionowa jednostka chłodząca E-NEXT o stopniu ochrony IP55 jest dostępna w wielu różnych rozmiarach dostosowanych do różnych wymagań w zakresie chłodzenia. Oznacza to, że dobranie właściwego rozwiązania chłodzącego, na przykład wykonanego ze stali nierdzewnej do wymagających środowisk, jest proste.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wykończenie: RAL 7035 dla wersji ze stali galwanizowanej.

Wartości graniczne temperatury na zewnątrz: od +20°C do 55°C

Wartości graniczne temperatury w pomieszczeniu: od +20°C do +45°C

Liczba sztuk w zestawie: 1

Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.

Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.

Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.

Flexible Installation Options : Available for standard external mounting or semi-recessed installation. Cut-out templates and technical drawings for semi-recessed versions are available on the resources page.

Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.

Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
NXT04K0T1C000 09	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT04K0T1C000 00	380W	240W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
EGOS3BT19	300W	150W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
EGOS3BT1B	300W	150W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT04B0T1U000 00	380W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT04B0T1U000 09	380W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
NXT04C0T1U000 00	380W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT04C0T1U000 09	380W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT06B0E1U000 00	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT06B0E1U000 09	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT06C0E1U000 00	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT06C0E1U000 09	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT08B0E1U000 00	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT08B0E1U000 09	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT08C0E1U000 00	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT10B0E1U000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT10B0E1U000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT10C0E1U000 00	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT10C0E1U000 09	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT12B0E1U000 00	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
NXT12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT20H0E1U000 00	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT20H0E1U000 09	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
NXT10K0E1U000 00	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT10K0E1U000 09	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT12K0E1C000 00	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT12K0E1C000 09	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT16K0E1U000 00	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT16K0E1U000 09	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NXT30H0E1U000 00	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT30H0E1U000 09	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
EGO80NTE9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
EGO80NTEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
EGOA0NTE9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
EGOA0NTEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
EGOA5NTE9	15150W	11600W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
EGOA5NTEB	15150W	11600W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT40H0E1U000 00	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT40H0E1U000 09	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
NXT60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NXT60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
EGO60MTE9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal nierdzewna
EGO60MTEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal ocynkowana
EGO60NTE9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
EGO60NTEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
EGOA0MTE9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal nierdzewna
EGOA0MTEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal ocynkowana
EGOA5MTE9	14800W	11300W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal nierdzewna
EGOA5MTEB	14800W	11300W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal ocynkowana
EGO80MTE9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal nierdzewna
EGO80MTEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal ocynkowana

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Integrated Modbus RTU (RS485) Available for all units equipped with the TX-i40 thermostat, enabling seamless integration into industrial communication networks.

Advanced Sequencing Allows two units to operate in coordinated sequence for load balancing and redundancy, extending system lifespan.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.