

Zewnętrzny klimatyzator montowany pionowo, E-NOX



Nasza Pionowa jednostka chłodząca do zastosowań zewnętrznych E-NOX o stopniu ochrony IP55 jest dostępna w wielu różnych rozmiarach dostosowanych do różnych wymagań w zakresie chłodzenia. Oznacza to możliwość łatwego dobrania właściwego rozwiązania chłodzenia. Jednostka chłodząca jest łatwa w instalacji i dostępna w wersji ze stali nierdzewnej do wymagających środowisk.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wykończenie: RAL 7035 dla wersji ze stali galwanizowanej.

Wartości graniczne temperatury na zewnątrz: od -20°C do 55°C

Wartości graniczne temperatury w pomieszczeniu: od +20°C do +45°C

Liczba sztuk w zestawie: 1

Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.

Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.

Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.

Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.

Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options, in NOX series thermostat is provided with 3 meter cable with a din bar metal support to be fixed into the enclosure, so display will be protected against water and dust.

Condenser surface coating : surface coating will prevent condenser failure due harsh environment.

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
NOX12B0E1U000 00	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX06B0E1U000 00	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX06B0E1U000 09	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX06C0E1U000 00	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX06C0E1U000 09	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX08B0E1U000 00	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX08B0E1U000 09	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX08C0E1U000 00	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
NOX08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX10B0E1U000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX10B0E1U000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX10C0E1U000 00	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX10C0E1U000 09	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
NOX40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX20H0E1U00 000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX20H0E1U00 009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX10K0E1U000 00	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX10K0E1U000 09	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX12K0E1C000 00	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX12K0E1C000 09	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX16K0E1U000 00	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX16K0E1U000 09	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
NOX30H0E1U00 000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana

Numer katalogowy	Wydajność chłodzenia, L35L35	Wydajność chłodzenia, L35L50	Napięcie nominalne	Liczba faz	Częstotliwość	Materiał
NOX30H0E1U00 009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal ocynkowana
NOX40H0E1U00 000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX40H0E1U00 009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX60H0E1U00 000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal ocynkowana
NOX60H0E1U00 009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Stal nierdzewna
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal nierdzewna
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal ocynkowana
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal nierdzewna
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Stal ocynkowana
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal nierdzewna
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal ocynkowana
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Stal nierdzewna

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Integrated Modbus RTU (RS485) Available for all units equipped with the TX-i40 thermostat, enabling seamless integration into industrial communication networks.

Advanced Sequencing Allows two units to operate in coordinated sequence for load balancing and redundancy, extending system lifespan.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE