



Mostek uziemiający DB, jeden bolec, kabel izolowany, prosty



Mostki uziemiające to zespoły składające się z punktu uziemienia wysokiej jakości (zacisku łączącego) oraz różnych typów przewodów. Proces połączenia egzotermicznego nVent ERICO Cadweld umożliwia połączenie elementów wspólnie tworzących zespół o wysokiej trwałości i odporności na korozję.

SCHEMATY



FUNKCJE

Trwała konstrukcja

Niska rezystancja uziemienia i impedancja

Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna

Łatwa instalacja

SPECYFIKACJE

Materiał: Miedź
Typ punktu uziemienia: DB, jeden bolec

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ	Typ przewodu	Rozmiar przewodu	Długość (L)	Średnica (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)
------------------	-----	--------------	------------------	-------------	--------------	---------------------

DB10C701000	DBCS	Żółto-zielony kabel izolowany, prosty	70 mm ² linkowy	1000mm	50 mm	M10
DB10C701500	DBCS	Żółto-zielony kabel izolowany, prosty	70 mm ² linkowy	1500mm	50 mm	M10
DB10C702000	DBCS	Żółto-zielony kabel izolowany, prosty	70 mm ² linkowy	2000mm	50 mm	M10
DB10C50S050H	DBCS	Żółto-zielony kabel izolowany, prosty	50 mm ² linkowy	500mm	50 mm	M10
DB10C50S100HC	DBCS	Żółto-zielony kabel izolowany, prosty	50 mm ² linkowy	1000mm	50 mm	M10
DB10C70S050H	DBCS	Żółto-zielony kabel izolowany, prosty	70 mm ² linkowy	500mm	50 mm	M10
DB16N70S050C	DBNS	Kabel NYY-0	70 mm ² linkowy	500mm	50 mm	M16
DB16N70S100C	DBNS	Kabel NYY-0	70 mm ² linkowy	1000mm	50 mm	M16
DB16N95S050C	DBNS	Kabel NYY-0	95 mm ² linkowy	500mm	50 mm	M16
DB16N95S100C	DBNS	Kabel NYY-0	95 mm ² linkowy	1000mm	50 mm	M16

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ zespołu pręta zbrojeniowego	Osprzęt w zestawie	Zastosowanie mostka uziemiającego	Zgodność z
DB10C701000	Cadweld lub zacisk	Tak	Budynek	EN IEC® 62561-1 klasa H 100kA
DB10C701500	Cadweld lub zacisk	Tak	Budynek	EN IEC® 62561-1 klasa H 100kA
DB10C702000	Cadweld lub zacisk	Tak	Budynek	EN IEC® 62561-1 klasa H 100kA
DB10C50S050H	Cadweld lub zacisk	Tak	Budynek	EN IEC® 62561-1 klasa H 100kA


Numer katalogowy	Typ zespołu pręta zbrojeniowego	Osprzęt w zestawie	Zastosowanie mostka uziemiającego	Zgodność z
DB10C50S100HC	Cadweld lub zacisk	Tak	Budynek	EN IEC® 62561-1 klasa H 100kA
DB10C70S050H	Cadweld lub zacisk	Tak	Budynek	EN IEC® 62561-1 klasa H 100kA
DB16N70S050C	Cadweld lub zacisk	Nie	Budynek	RIL 997.02050A01 (Konstrukcja 1 Ik 25 kA), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
DB16N70S100C	Cadweld lub zacisk	Nie	Budynek	RIL 997.02050A01 (Konstrukcja 1 Ik 25 kA), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
DB16N95S050C	Cadweld lub zacisk	Nie	Budynek	RIL 997.02050A01 (Konstrukcja 2 Ik > 25 kA), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA
DB16N95S100C	Cadweld lub zacisk	Nie	Budynek	RIL 997.02050A01 (Konstrukcja 2 Ik > 25 kA), EN IEC® 62561-1 Class H 100kA

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawiera (1) śrubę mosiężną, (1) podkładkę mosiężną, (1) plastikową nasadkę i (1) etykietę ochronną.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Rozmiar gwintu	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Typ przewodu	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Rozmiar przewodu	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Opakowanie	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE