

nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain



FUNKCJE

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPECYFIKACJE

Materiał: Żeliwo

Wykończenie: Bez powłoki ochronnej

Table 1/2

Numer katalogowy	Produkt	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)
LK86	Zespół jednoczęściowy	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M, 20M	68 mm	51 mm
LK87	Zespół jednoczęściowy	25 mm, 22 mm	#8, #7		68 mm	51 mm
LK97	Zespół jednoczęściowy	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm
LK98	Zespół jednoczęściowy	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M, 25M	71 mm	54 mm

Numer katalogowy	Produkt	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)
LK109	Zespół jednoczęściowy	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm
LK119	Zespół dwuczęściowy	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M, 30M	79 mm	62 mm
LK1110	Zespół jednoczęściowy	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	Zespół jednoczęściowy	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	Zespół jednoczęściowy	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M	94 mm	70 mm
LK1814T	Zespół jednoczęściowy	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M	114 mm	83 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Głębokość szyny (BD)	Masa urządzenia
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE