


Front Panel, Front anodized, Rear Conductive, Unshielded, 3 U, 84 HP

Power Utilities

NUMER KATALOGOWY

30838-123



Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Panel przedni

Typ: Panel przedni bez uchwytu

Typ uchwytu: Brak

Montaż: Przykręcany przód

Ekranowanie EMC: Nie

Materiał: Aluminium

Wykończenie przednie: Anodowane

Tylne wykończenie: Przewodzący

Traktowane krawędzie: Nie

Wysokość stelaża: 3 U

Wysokość: 128.4 mm

Szerokość stelaża: 84 HP

Szerokość: 426.4 mm

Zgodność z: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Ilość opakowania: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE