


Drążek masowy do uchwytu lub szyny zbiorczej




Formy grafitowe nVent ERICO Cadweld są opracowywane i tworzone na potrzeby tysięcy typów połączeń i kombinacji przewodów.

CERTYFIKATY



SCHEMATY



FUNKCJE

Tworzy trwałe połączenie o niskiej rezystancji

Zapewnia połączenie molekularne

Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld mają taką samą znamionową wydajność prądową jak przewód

Przenośne urządzenie instalacyjne, które nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła zasilania

Monterów można z łatwością przeszkolić w zakresie wykonywania połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld

Połączenia można sprawdzać wizualnie

Formy z gamy LA i LE można stosować wraz końcówkami kablowymi prostymi lub przesuniętymi

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rodzina form	Typ pręta uziemiającego	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista	Rozmiar uchwytu/szyny zbiorczej
LAC18EK		LA (do pręta uziemiającego)	Miedź-klejona	3/4"	17.3 mm	4" x 3" i szersze
CSE14EG		CS	Stal	1/2"	12.83 mm	4 cala x 2 cala
CMC14EAJ		CM	Stal	1/2"	12.83 mm	4 mm x 25 mm
CMC14EAL		CM	Stal	1/2"	12.83 mm	4 mm x 40 mm
CMC14EAM		CM	Stal	1/2"	12.83 mm	4 mm x 50 mm
CMC14FAM		CM	Stal	1/2"	12.83 mm	5 mm x 50 mm
CNC14EAJ		CN	Stal	1/2"	12.83 mm	4 mm x 25 mm
CNC14EAM		CN	Stal	1/2"	12.83 mm	4 mm x 50 mm
CSE16EAJ		CS	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm
CSE16EAM		CS	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	4 mm x 50 mm
CMC16CAJ		CM	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm
CMC16CAM		CM	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	3 mm x 50 mm
CMC16EAJ		CM	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm
CMC16EAL		CM	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	4 mm x 40 mm
CMC16EH		CM	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	4 cala x 2 cala
CMC16PAJ		CM	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	6 mm x 25 mm
CMC16PAL		CM	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	6 mm x 40 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rodzina form	Typ pręta uziemiającego	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista	Rozmiar uchwytu/szyny zbiorczej
CMC16PAM		CM	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	6 mm x 50 mm
CNC16CAJ		CN	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm
CNC16CAK		CN	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	3 mm x 30 mm
CNC16EAM		CN	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	4 mm x 50 mm
CNC16FAL		CN	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	5 mm x 40 mm
CPC16BAH		CP	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	2 mm x 20 mm
CPC16CAJ		CP	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	3 mm x 25 mm i szersze
CPC16EAJ		CP	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	4 mm x 25 mm i szersze
CQR16CAH		CQ	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	3 mm x 20 mm
CRC16CE		CR	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	8 cala x 1 cala
CRC16EK		CR	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	4" x 3" i szersze
CRC16FAM		CR	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	5 mm x 50 mm i szersze
CRC16PAM		CR	Miedź-klejona	5/8"	14.3 mm	6 mm x 50 mm i szersze
CMCP160CAJ		CM	Stal	16"	16 mm	3 mm x 25 mm
CRCP160CAJ		CR	Stal	16"	16 mm	3 mm x 25 mm
CMC18CAJ		CM	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm
CMC18CAL		CM	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	3 mm x 40 mm
CNC18CAJ		CN	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rodzina form	Typ pręta uziemiającego	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista	Rozmiar uchwytu/szyny zbiorczej
CNC18CAK		CN	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	3 mm x 30 mm
CNC18CAL		CN	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	3 mm x 40 mm
CNC18EAL		CN	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	4 mm x 40 mm
CPC18CAJ		CP	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	3 mm x 25 mm i szersze
CPC18EAJ		CP	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	4 mm x 25 mm i szersze
CRC18BAL		CR	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	2 mm x 40 mm i szersze
CRC18EAL		CR	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	4 mm x 40 mm i szersze
CRC18EH		CR	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	4" x 2" i szersze
CRD18EK		CR	Miedź-klejona	3/4"	17.32 mm	4" x 3" i szersze
CNCP180FAM		CN	Stal	18"	18 mm	5 mm x 50 mm
CQRP190CAJ		CQ	Stal	19"	19 mm	3 mm x 25 mm
CMCP200CAJ	238133	CM	Stal	20"	20 mm	3 mm x 25 mm
CNCP200CAK		CN	Stal	20"	20 mm	3 mm x 30 mm
CQFP200FAN		CQ	Stal	20"	20 mm	5 mm x 60 mm
CQRP200PAJ		CQ	Stal	20"	20 mm	6 mm x 25 mm
CMC22CAJ		CM	Miedź-klejona	1"	23.22 mm	3 mm x 25 mm
CMD22FAM		CM	Miedź-klejona	1"	23.22 mm	5 mm x 50 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Certyfikaty
LAC18EK		
CSE14EG		
CMC14EAJ		
CMC14EAL		
CMC14EAM		
CMC14FAM		
CNC14EAJ		
CNC14EAM		
CSE16EAJ		
CSE16EAM		
CMC16CAJ		
CMC16CAM		
CMC16EAJ		
CMC16EAL		
CMC16EH		
CMC16PAJ		
CMC16PAL		
CMC16PAM		

Numer katalogowy	Numer artykułu	Certyfikaty
CNC16CAJ		
CNC16CAK		
CNC16EAM		
CNC16FAL		
CPC16BAH		
CPC16CAJ		
CPC16EAJ		
CQR16CAH		
CRC16CE		
CRC16EK		
CRC16FAM		
CRC16PAM		
CMCP160CAJ		
CRCP160CAJ		
CMC18CAJ		
CMC18CAL		
CNC18CAJ		
CNC18CAK		

Numer katalogowy	Numer artykułu	Certyfikaty
CNC18CAL		
CNC18EAL		
CPC18CAJ		
CPC18EAJ		
CRC18BAL		cUL, UL
CRC18EAL		
CRC18EH		
CRD18EK		
CNCP180FAM		
CQRP190CAJ		
CMCP200CAJ	238133	
CNCP200CAK		
CQFP200FAN		
CQRP200PAJ		
CMC22CAJ		
CMD22FAM		

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku stosowania w miejscach, takich jak pomieszczenie komputerowe, tunel lub inne miejsca o słabej wentylacji należy używać bezdymnej formy nVent ERICO Cadweld Exolon. Podczas składania zamówienia do standardowego numeru katalogowego formy należy dodać prefiks XL (na przykład numer TAC2Q2Q powinien mieć postać XLTAC2Q2Q). Similarly,

nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Wymagane może być odsunięcie przewodów od siebie. Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi na przywieszce dołączonej do formy.

XX-X-XX-XX-L-M-W		
XX	Rodzina form	
X	Klucz cenowy	
XX	Kod pręta uziemiającego	
XX	Rozmiar występu / szyny zbiorczej	
L*	Dzielony tygiel	Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia
M*	Tylko forma	
W*	Płyty ściernalne	Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE