


LAN Surge Protector

Power Utilities



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Rugged, metallic enclosure provides both environmental and electrical shielding

Up to CAT6 and POE (Power Over Ethernet) protection in one product


Simple, bi-directional installation

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	LANRJ45C6P
Nominalne napięcie układu (UN)	48 VDC
Maksymalne ciągłe napięcie robocze (UC)	50 VDC
Znamionowa ochrona napięcia (VPR), L-L.	150 V
Znamionowa ochrona napięcia (VPR), L-PE	550 V
Znamionowy prąd rozładowania (in), L-L.	150 A 8/20 μ s
Prąd impulsowy (Iimp)	1 kA 10/350 μ s

Numer katalogowy	LANRJ45C6P
Znamionowy prąd obciążenia (IL)	1 A
Częstotliwość	250 MHz Max
Temperatura	-40 to 80 °C
Stopień ochrony obudowy	IP 20
Wysokość (H)	75 mm
Szerokość (W)	19 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE