



Końcówka kablowa lub bednarka do powierzchni stalowej



Formy grafitowe nVent ERICO Cadweld są opracowywane i tworzone na potrzeby tysięcy typów połączeń i kombinacji przewodów.

SCHEMATY



FUNKCJE

Tworzy trwałe połączenie o niskiej rezystancji

Zapewnia połączenie molekularne

Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld mają taką samą znamionową wydajność prądową jak przewód

Przenośne urządzenie instalacyjne, które nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła zasilania

Monterów można z łatwością przeszkolić w zakresie wykonywania połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld

Połączenia można sprawdzać wizualnie

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rodzina form	Rozmiar występu / szyny zbiorczej	Łączy się z
BWCAF		BW	1/16" x 1 1/4"	Powierzchnia stalowa
BWDJH		BW	1/2" x 2"	Powierzchnia stalowa

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rodzina form	Rozmiar występu / szyny zbiorczej	Łączy się z
HLCEG		HL	1/4" x 1 1/2"	Powierzchnia stalowa
BWCEF		BW	1/4" x 1 1/4"	Powierzchnia stalowa
CGCEF		CG	1/4" x 1 1/4"	Powierzchnia stalowa
CGDEH		CG	1/4" x 2"	Powierzchnia stalowa
DFFEHLH		DF	1/4" x 2"	Powierzchnia stalowa
CCCEH		CC	1/4" x 2" i szersze	Powierzchnia stalowa
CFDEHRH		CF	1/4" x 2" i szersze	Powierzchnia stalowa
CGKEM		CG	1/4" x 4"	Powierzchnia stalowa
BWCCG		BW	1/8" x 1 1/2"	Powierzchnia stalowa
BWCBK	240268	BW	2 mm x 30 mm	Powierzchnia stalowa
CCCBK		CC	2 mm x 30 mm	Powierzchnia stalowa
CGCBK		CG	2 mm x 30 mm	Powierzchnia stalowa
CHCBK		CH	2 mm x 30 mm	Powierzchnia stalowa
BWCCAJ	221730	BW	3 mm x 25 mm	Powierzchnia stalowa
BWCCAM		BW	3 mm x 50 mm	Powierzchnia stalowa
CHCDG		CH	3/16" x 1 1/2" i szersze	Powierzchnia stalowa
BWCDE		BW	3/16" x 1"	Powierzchnia stalowa
CFCDELH		CF	3/16" x 1"	Powierzchnia stalowa

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rodzina form	Rozmiar występu / szyny zbiorczej	Łączy się z
CGCDE		CG	3/16" x 1"	Powierzchnia stalowa
BWCDG		BW	3/16" x 1/2"	Powierzchnia stalowa
BWCEAL	223701	BW	4 mm x 40 mm	Powierzchnia stalowa
CGCEAL		CG	4 mm x 40 mm	Powierzchnia stalowa
CGCFAK	240391	CG	5 mm x 30 mm	Powierzchnia stalowa
BWCFAL		BW	5 mm x 40 mm	Powierzchnia stalowa
CHCPAJ		CH	6 mm x 25 mm i szersze	Powierzchnia stalowa
CHCPAL		CH	6 mm x 40 mm i szersze	Powierzchnia stalowa
BWDPAM		BW	6 mm x 50 mm	Powierzchnia stalowa

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku stosowania w miejscach, takich jak pomieszczenie komputerowe, tunel lub inne miejsca o słabej wentylacji należy używać bezdymnej formy nVent ERICO Cadweld Exolon. Podczas składania zamówienia do standardowego numeru katalogowego formy należy dodać prefiks XL (na przykład numer TAC2Q2Q powinien mieć postać XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Należy przeprowadzić próbę spawania, aby sprawdzić, czy możliwe jest przepalenie cienkich odcinków, oraz określić wpływ na właściwości metalurgiczne materiału.

XX-X-XX-L-M-W		
XX	Rodzina form	
X	Klucz cenowy	
XX	Rozmiar występu / szyny zbiorczej	
L*	Dzielony tygiel	Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia
M*	Tylko forma	
W*	Płyty ścieralne	Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE