

# RMM3 Remote Temperature Module



nVent RAYCHEM RMM3 is a remote monitoring module providing temperature monitoring capability for NGC controllers and monitoring systems. It accepts up to eight RTDs that measure pipe, vessel, or ambient temperatures. Multiple units communicate with a single controller to provide centralized monitoring of temperatures.

## FUNKCJE

Easy to install, program and operate

DIN rail mounted, wide range of configurations

Reliable during long life

## OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

**Input Type:** Temperature Sensor

Table 1/2

| Numer katalogowy | Nazwa pozycji   | Area Classification | Głębokość | Gland Included | Wysokość | Input Quantity |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 1244-022749      | RMM3            | Hazardous           | 60 mm     | Nie            | 75 mm    | 8              |
| 1244-022782      | RMM3-24VDC      | Hazardous           | 60 mm     | Nie            | 75 mm    | 8              |
| 1244-022750      | RMM3-EX-E       | Hazardous           | 91 mm     | Tak            | 160 mm   | 8              |
| 1244-022783      | RMM3-24VDC-EX-E | Hazardous           | 91 mm     | Tak            | 160 mm   | 8              |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Nazwa pozycji | Nominal Voltage | Nominal Voltage Type | Szerokość |
|------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 1244-022749      | RMM3          | 115 V, 230 V    | AC                   | 125 mm    |

| Numer katalogowy | Nazwa pozycji   | Nominal Voltage | Nominal Voltage Type | Szerokość |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 1244-022782      | RMM3-24VDC      | 24 V            | DC                   | 125 mm    |
| 1244-022750      | RMM3-EX-E       | 230 V           | AC                   | 260 mm    |
| 1244-022783      | RMM3-24VDC-EX-E | 24 V            | DC                   | 260 mm    |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**