

AT-TS Surface Sensing Thermostat



nVent RAYCHEM AT-TS Thermostats are electronic line or ambient sensing thermostats for self-regulating heating cables in pipe freeze protection or temperature maintenance applications.

FUNKCJE

Energy saving, line-sensing or ambient electronic control thermostat.

Adjustable: -5 °C to +15 °C (AT-TS-13), 0 °C to +120 °C (AT-TS-14)

Direct switching of heating cables, maximum current 16 A, 250 VAC

Simple and fast to install

Easy to use: LEDs indicate when cables are energized or when temperature sensor is defective

Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Głębokość:	55 mm
Wysokość:	120 mm
Szerokość:	122 mm
IP Rating:	IP65

Table 1/1

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Temperature Control Range
648945-000	AT-TS-14	0 – 120 °C
728129-000	AT-TS-13	-5 to 15 °C

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT