


Obudowa biurkowa COMPTec 19", nieekranowana



Futrał nVent SCHROFF Comptec jest kompatybilny z szafką 19" i jest używany do przechowywania zespołów, takich jak 19-calowe subraki, 19-wentylatory tacki lub 19-panele przednie. Ten przypadek jest również zwykle używany w aplikacjach komputerowych.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Obudowa biurkowa (wstępnie zamontowana)

Nieekranowany

Szczeliny wentylacyjne w płycie podstawy

Przednia i tylna rama z odlewu ciśnieniowego Al

Pokrywa górna, płyta podstawy i tylny panel ze stali

Zgodność z normą DIN EN 62368-1

SPECYFIKACJE

Typ produktu:	Przypadek
Typ:	Futrał na 19-calową podstawkę i obudowę 19-calową
Rodzina produktów:	COMPTec

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość stelaża	Głębokość	Materiał	Ilość opakowania
------------------	------------------	----------	-------------------	-----------	----------	------------------

10225-601	3U	153mm	84HP	300mm	Aluminium, Stal	1
10225-602	4U	198mm	84HP	300mm	Aluminium, Stal	1
10225-604	6U	286mm	84HP	300mm	Aluminium, Stal	1
10225-612	3U	153mm	84HP	400mm	Aluminium, Stal	1
10225-613	4U	198mm	84HP	400mm	Aluminium, Stal	1
10225-615	6U	286mm	84HP	400mm	Aluminium, Stal	1
10225-616	7U	331mm	84HP	400mm	Aluminium, Stal	1
10225-618	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminium, Stal	1
10225-623	3U	153mm	84HP	500mm	Aluminium, Stal	1
10225-624	4U	198mm	84HP	500mm	Aluminium, Stal	1
10225-626	6U	286mm	84HP	500mm	Aluminium, Stal	1
10225-627	7U	331mm	84HP	500mm	Aluminium, Stal	1
10225-629	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminium, Stal	1
10225-637	6U	286mm	84HP	600mm	Aluminium, Stal	1
10225-638	7U	331mm	84HP	600mm	Aluminium, Stal	1
10225-640	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminium, Stal	1
10225-667	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminium	1
10225-670	12U	553mm	84HP	400mm	Aluminium	1
10225-682	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminium	1

10225-685	12U	553mm	84HP	500mm	Aluminium	1
10225-693	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminium	1
10225-696	12U	553mm	84HP	600mm	Aluminium	1

Table 2/3

Numer katalogowy	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC
10225-601	134.2mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-602	178.7mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-604	267.6mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-612	134.2mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-613	178.7mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-615	267.6mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-616	312mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-618	400.9mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-623	134.2mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-624	178.7mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-626	267.6mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-627	312mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-629	400.9mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-637	267.6mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie

Numer katalogowy	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC
10225-638	312mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-640	400.9mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-667	400.9mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-670	534mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-682	400.9mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-685	534mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-693	400.9mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie
10225-696	534mm	451mm	Pojedynczy element	Nie	IEC 60297-3-100	Nie

Table 3/3

Numer katalogowy	Zakończ	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne	Szerokość	Szybka wysyłka
10225-601	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-602	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-604	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-612	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-613	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-615	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-616	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-618	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie

Numer katalogowy	Zakończ	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne	Szerokość	Szybka wysyłka
10225-623	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-624	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-626	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-627	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-629	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-637	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-638	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-640	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-667	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-670	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-682	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-685	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-693	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie
10225-696	Malowany proszkowo	IP20	40kg	520mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE