

Tuleja uziemiająca nVent ERICO Hammerlock



Nieodwracalne połączenie mechaniczne nVent ERICO Hammerlock służy do podłączania przewodu uziemiającego do pręta uziemiającego. Obrabiana tuleja Hammerlock jest wykonana z miedzi o dużej przewodności i stanowi najnowocześniejszą metodę wykonywania połączeń o niskiej rezystancji, które są odporne na prądy zakłóceń, pochodzące z uziemienia oraz przebiegi przejściowe, których przyczyną są wyładowania atmosferyczne. Wzmocniona mechanicznie konstrukcja złącza pomaga utrzymać wysoką wydajność połączenia przez wiele lat po jego zakopaniu w miejscu, w którym będzie ono wystawione na działanie trudnych warunków.

Instalacja złącza Hammerlock jest tak łatwa, jak machanie młotkiem, i nie wymaga żadnego szkolenia ani specjalnych narzędzi. Złącze Hammerlock można zainstalować od trzech do pięciu razy szybciej niż klamrę kołpakową i zapewnia ono połączenie uziemiające wysokiej jakości, które jest łatwe w użyciu i wytrzymuje całą obciążalność prądową przewodu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Niedemontowalne połączenie o doskonałej wytrzymałości mechanicznej

Szybki i łatwy montaż, wymagający jedynie młotka.

Nie wymaga specjalistycznego szkolenia

Połączenie o niskiej rezystancji

Zapewnia wizualne wskazanie zakończenia wykonywania połączenia

Umożliwia wykonywanie połączeń „T” lub przelotowych

Nadaje się do przewodów stalowych Copperweld®


SPECYFIKACJE

Materiał:

Miedź

Table 1/1

Numer katalogowy	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Rozmiar przewodu	Liczba przewodów	Certyfikaty
EHL12FC1K	1/2"	12.7 mm	#6 pełny – #4 pełny, 16 mm ² Stranded	1	UL, cUL
EHL12FC1K1K	1/2"	12.7 mm	#6 pełny – #4 pełny, 16 mm ² Stranded	2	
EHL12FC1V	1/2"	12.7 mm	#4 linkowy – #2 linkowy, 25 mm ² Stranded	1	cUL, UL
EHL12FC2G	1/2"	12.7 mm	1/0 linkowy – 2/0 linkowy	1	cUL, UL
EHL58C1K	5/8"	14.2 mm	#6 pełny – #4 pełny, 16 mm ² Stranded, #2 Solid	1	cUL, UL, RUS
EHL58C1K1K	5/8"	14.2 mm	#6 pełny – #4 pełny, 16 mm ² Stranded	2	cUL, UL
EHL58C1V	5/8"	14.2 mm	#4 linkowy – #2 linkowy, 25 mm ² Stranded	1	cUL, UL
EHL58C2G	5/8"	14.2 mm	1/0 linkowy – 2/0 linkowy	1	cUL, UL
EHL34C1K	3/4"	17.3 mm	#6 pełny – #4 pełny, 16 mm ² Stranded	1	cUL, UL
EHL34C1V	3/4"	17.3 mm	#4 linkowy – #2 linkowy, 25 mm ² Stranded	1	cUL, UL
EHL34C2G	3/4"	17.3 mm	1/0 Stranded - 2/0 Stranded, nr 2 lity	1	UL, cUL



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE