


NW165 element ustalający

NUMER KATALOGOWY

NW165-06-3.25-EN



Seria NW165/NW166 to ekonomiczne rozwiązanie do zatrzymywania płytek drukowanych do zastosowań w zimnych ścianach. Wykonana z przewodzącej miedzi berylowej, niezależna konstrukcja sprężyny zapewnia utrzymanie płyty dla zastosowań o niskim poziomie wstrząsów i wibracji, a także zapewnia ścieżkę termiczną od płytki drukowanej do zimnej ściany.

?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym berylu, który jest znany w stanie Kalifornia powodować raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Konstrukcja mocowania oparta na sprężynie

Długość od 31.75 mm (1.25 cala) do 311.15 mm (12.25 cala), co 24.5 mm (1.0 cala)

Wykonane z przewodzącego BeCu

Waga 0.38 g/cm (0.034 uncji/)

Obsługuje grubość płytki drukowanej 1.6 mm (0.063 cala) lub 2.4 mm (0.094 cala)

DSCC 85034

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Element ustalający płytki drukowanej

Materiał: Miedź berylowa

Typ: Pojemnik na PCB (Spring Design)

Grubość płyty: 1.6mm

Wykończenie: Niklowana elektrolitycznie

Długość: 82.55mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Od czasu do czasu nVent może modyfikować specyfikacje swoich produktów tak, aby były zgodne z obowiązującymi normami branżowymi, wojskowymi lub innymi odpowiednimi normami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, unieważnione lub zastąpione specyfikacje wojskowe mogą być certyfikowane zgodnie z najnowszymi lub zastępującymi specyfikacjami. Produkty wyprodukowane zgodnie z takimi specyfikacjami będą uważane za w pełni zgodne, niezależnie od tego, czy użytkownik został powiadomiony o takich modyfikacjach, nawet jeśli różnią się one od oryginalnej specyfikacji lub tych, do których odnosi się klient.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE