


nVent ERICO Złącze kompresyjne uziemienia, C-Crimps



Kompresyjne złącze zaciskowe nVent ERICO – zacisk typu C wchodzi w skład gamy zaciskowych złączy uziemiających nVent ERICO. Zaciski typu C służą do łączenia za pomocą zaciskarki dwóch przewodów uziemiających w systemie uziemienia. Zaciski typu C są wykonane z miedzi przewodzącej o dużej wytrzymałości. Zapewnia to połączenie o niskiej rezystancji, które eliminuje efekty korozji, co skutkuje trwałością połączenia. Zaciski C zostały zaprojektowane z myślą o zdolności dopasowania do całej gamy rozmiarów i są zgodne z wieloma innymi przewodami. Aby zapobiec utlenianiu, wewnętrzna powierzchnia zacisków typu C jest wstępnie nasycona inhibitorem tlenków, który tworzy hermetyczne uszczelnienie wokół przewodów po wykonaniu połączenia. Dzięki temu złącze zaciskowe typu C nadaje się do szerokiej gamy zastosowań. Zacisk typu C jest oznaczony rozmiarami przewodów metrycznych oraz AWG i można go montować w każdych warunkach pogodowych.

FUNKCJE

Zgodność z szeroką gamą przewodów z uwagi na charakter konstrukcji zacisku typu C

Matryce są wymienne z narzędziami firmy nVent i innych producentów

Złącze zaciskowe typu C zaprojektowano z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w wielu różnych instalacjach i konfiguracjach przewodów

Szybki i łatwy montaż dzięki powtarzalnym połączeniom, które można wykonać w ciągu kilku minut

Zastosowany inhibitor tlenków zawiera drobiny miedzi, co zapewnia lepszą odporność na wrywanie i obniża temperaturę roboczą miedzianych końcówek

Matryce instalacyjne pozostawiają wytłoczenie na gotowym połączeniu w celu zapewnienia pozytywnych wyników kontroli

Testowane zgodnie z certyfikatami UL 467 i CSA

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Typ przewodu	Zakres przewodników głównych/roboczych	Dotknij opcji Zakres przewodników	Typ połączenia	Liczba zagnieceń
------------------	----------	--------------	--	--------------------------------------	----------------	------------------


ULT-1-MM	Miedź	Solid, Splądrowany	4 - 4 mm ²	4 - 4 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ULT-2-MM	Miedź	Solid, Splądrowany	10 - 6 mm ²	6 - 6 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ULT-3-MM	Miedź	Splądrowany	25 - 16 mm ²	10 - 10 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ULT-4-MM	Miedź	Solid, Splądrowany	25 - 16 mm ²	16 - 16 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ULT-5-MM	Miedź	Splądrowany	25 - 16 mm ²	25 - 25 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ULT-7-MM	Miedź	Splądrowany, Splądrowany	35 - 35 mm ²	35 - 35 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	2
ULT-6-MM	Miedź	Splądrowany	35 - 35 mm ²	25 - 10 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	2
ULT-8-MM	Miedź	Splądrowany	70 - 50 mm ²	35 - 10 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	3
ULT-9-MM	Miedź	Solid, Splądrowany	70 - 50 mm ²	70 - 50 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ULT-11-MM	Miedź	Splądrowany	120 - 95 mm ²	70 - 50 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ULT-10-MM	Miedź	Solid, Splądrowany	95 - 95 mm ²	25 - 16 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ULT-12-MM	Miedź	Splądrowany	95 - 95 mm ²	95 - 95 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1

Table 2/2

Numer katalogowy	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Waga jednostki	Bezpośrednie pochowanie
ULT-1-MM	9.3mm	7.1 mm	8.7 mm	0.002 kg	Tak
ULT-2-MM	12.3mm	9 mm	12.7 mm	0.006 kg	Tak
ULT-3-MM	18.7mm	11.9 mm	15.6 mm	0.015 kg	Tak
ULT-4-MM	19.4mm	11.7 mm	17.8 mm	0.019 kg	Tak
ULT-5-MM	21.1mm	11.9 mm	17.8 mm	0.019 kg	Tak

Numer katalogowy	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Waga jednostki	Bezpośrednie pochowanie
ULT-7-MM	26.6mm	15.6 mm	21 mm	0.037 kg	Tak
ULT-6-MM	25.1mm	15.6 mm	21.1 mm	0.039 kg	Tak
ULT-8-MM	34.3mm	20.6 mm	23.5 mm	0.07 kg	Tak
ULT-9-MM	34.3mm	20.6 mm	23.5 mm	0.07 kg	Tak
ULT-11-MM	41.4mm	25.4 mm	27.3 mm	0.12 kg	Tak
ULT-10-MM	41.4mm	25.4 mm	27.3 mm	0.14 kg	Tak
ULT-12-MM	40.9mm	25.4 mm	30.5 mm	0.14 kg	Tak

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.