


nVent ERICO Złącze kompresyjne uziemienia, E-Crimps



Kompresyjne złącze zaciskowe nVent ERICO – zacisk typu E wchodzi w skład gamy zaciskowych złączy uziemiających nVent ERICO. Zaciski typu E służą do łączenia dwóch przewodów żyłowych w systemie uziemienia za pomocą zaciskarki, dzięki czemu nadają się do większych przewodów. Zaciski typu E są wykonane z miedzi przewodzącej o dużej wytrzymałości. Zapewnia to połączenie o niskiej rezystancji, które eliminuje efekty korozji, co skutkuje trwałością połączenia. Aby zapobiec utlenianiu, zaciski typu E są wstępnie nasyczone inhibitorem tlenków, który tworzy hermetyczne uszczelnienie wokół przewodów po wykonaniu połączenia. Dzięki temu złącze zaciskowe typu E nadaje się do szerokiej gamy zastosowań. Zacisk typu E jest oznaczony rozmiarami przewodów metrycznych oraz AWG i można go montować w każdych warunkach pogodowych.

FUNKCJE

Solidna konstrukcja dzięki profilowi złącza i dodatkowej masie

Matryce są wymienne z narzędziami firmy nVent i innych producentów

Złącze zaciskowe typu E zaprojektowano z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w wielu różnych instalacjach i konfiguracjach przewodów

Szybki i łatwy montaż dzięki powtarzalnym połączeniom, które można wykonać w ciągu kilku minut

Zastosowany inhibitor tlenków zawiera drobiny miedzi, co zapewnia lepszą odporność na wrywanie i obniża temperaturę roboczą miedzianych końcówek

Matryce instalacyjne pozostawiają wytłoczenie na gotowym połączeniu w celu zapewnienia pozytywnych wyników kontroli

Testowane zgodnie z certyfikatami UL 467 i CSA

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Typ przewodu	Zakres przewodników głównych/roboczych	Dotknij opcji Zakres przewodników	Typ połączenia	Liczba zagnieceń
ELT-2-MM	Miedź	Splądrowany	70 - 50 mm ²	70 - 50 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1

Numer katalogowy	Materiał	Typ przewodu	Zakres przewodników głównych/robotycznych	Dotknij opcji Zakres przewodników	Typ połączenia	Liczba zagniecień
ELT-4-MM	Miedź	Splądrowany	70 - 50 mm ²	35 - 16 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ELT-1-MM	Miedź	Solid, Splądrowany	35 - 16 mm ²	35 - 16 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ELT-5-MM	Miedź	Splądrowany	120 - 95 mm ²	70 - 16 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ELT-3-MM	Miedź	Splądrowany	120 - 95 mm ²	120 - 95 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	1
ELT-8-MM	Miedź	Splądrowany	240 - 150 mm ²	240 - 150 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	2
ELT-6-MM	Miedź	Splądrowany	240 - 150 mm ²	120 - 95 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	2
ELT-7-MM	Miedź	Splądrowany	240 - 150 mm ²	70 - 16 mm ²	Dyrygent do dyrygenta	2

Table 2/2

Numer katalogowy	Indeks matrycy	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Waga jednostki	Bezpośrednie pochowanie
ELT-2-MM	O	38.91mm	19.05 mm	19.05 mm	0.06 kg	Tak
ELT-4-MM	O	35.84mm	18.08 mm	19.05 mm	0.06 kg	Tak
ELT-1-MM	C.	29.72mm	14.73 mm	19.05 mm	0.4 kg	Tak
ELT-5-MM	997	49.99mm	23.42 mm	19.05 mm	0.1 kg	Tak
ELT-3-MM	997	52.4mm	23.77 mm	21.82 mm	0.11 kg	Tak
ELT-8-MM	1011	71.57mm	33.74 mm	22.23 mm	0.22 kg	Tak
ELT-6-MM	1011	67.87mm	33.71 mm	22.23 mm	0.23 kg	Tak
ELT-7-MM	1011	67.87mm	33.66 mm	22.23 mm	0.23 kg	Tak



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE