

# Panel przedni, anodyzowany, przewodzący tył, nieekranowany

Panel przedni, nieekranowany, przedni anodowany i tylny przewodzący.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Częściowa szerokość panelu przedniego, Al, 2.5 mm

Al, anodowane z przodu, przewodzące

## SPECYFIKACJE

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Głębokość (D):</b>  | 2.5mm                     |
| <b>Materiał:</b>       | Aluminium                 |
| <b>Wykończenie:</b>    | Anodowane; Pasywny        |
| <b>Typ akcesorium:</b> | Panel przedni             |
| <b>Typ produktu:</b>   | Panel przedni             |
| <b>Typ:</b>            | Panel przedni bez uchwytu |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Liczba opakowań | Montaż            | Wykończenie z przodu | Wykończenie z tyłu | Obrabiane krawędzie |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 30847-459        | 2U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Liczba opakowań | Montaż            | Wykończenie z przodu | Wykończenie z tyłu | Obrabiane krawędzie |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 30847-461        | 2U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-067        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-081        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-102        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-123        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-463        | 4U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-464        | 4U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-465        | 4U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-204        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-183        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-460        | 2U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-462        | 4U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-148        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-162        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-458        | 2U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-466        | 5U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-467        | 5U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-468        | 5U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Liczba opakowań | Montaż            | Wykończenie z przodu | Wykończenie z tyłu | Obrabiane krawędzie |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 30847-469        | 5U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-043        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-044        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-045        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-046        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-047        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-049        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-051        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-053        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-055        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-060        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-124        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-125        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-126        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-127        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-128        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-130        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-132        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Liczba opakowań | Montaż            | Wykończenie z przodu | Wykończenie z tyłu | Obrabiane krawędzie |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 30838-134        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-136        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30838-141        | 6U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-470        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-471        | 3U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-476        | 4U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-480        | 9U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-482        | 9U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-484        | 9U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |
| 30847-556        | 9U               | 1               | Przykręcany przód | Anodowane            | Przewodzący        | Nie                 |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Zgodność z                      | Ekranowanie EMC | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Certyfikaty | Szybka wysyłka |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 30847-459        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 84mm         | 213mm         |             | Nie            |
| 30847-461        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 84mm         | 426.4mm       | RoHS        | Nie            |
| 30838-067        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 141.9mm       | RoHS        | Nie            |
| 30838-081        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 213mm         | RoHS        | Nie            |
| 30838-102        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 319.7mm       | RoHS        | Nie            |

| Numer katalogowy | Zgodność z                      | Ekranowanie EMC | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Certyfikaty | Szybkawysyłka |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 30838-123        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 426.4mm       | RoHS        | Nie           |
| 30847-463        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 172.9mm      | 213mm         | RoHS        | Nie           |
| 30847-464        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 172.9mm      | 319.7mm       | RoHS        | Nie           |
| 30847-465        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 172.9mm      | 426.4mm       | RoHS        | Nie           |
| 30838-204        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 426.4mm       | RoHS        | Nie           |
| 30838-183        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 319.7mm       | RoHS        | Nie           |
| 30847-460        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 84mm         | 319.7mm       |             | Nie           |
| 30847-462        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 172.9mm      | 141.9mm       |             | Nie           |
| 30838-148        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 141.9mm       | RoHS        | Nie           |
| 30838-162        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 213mm         | RoHS        | Nie           |
| 30847-458        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 84mm         | 141.9mm       |             | Nie           |
| 30847-466        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 217.4mm      | 141.9mm       |             | Nie           |
| 30847-467        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 217.4mm      | 213mm         |             | Nie           |
| 30847-468        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 217.4mm      | 319.7mm       |             | Nie           |


| Numer katalogowy | Zgodność z                      | Ekranowanie EMC | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Certyfikaty | Szybkawysyłka |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 30847-469        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 217.4mm      | 426.4mm       |             | Nie           |
| 30838-043        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 20mm          | RoHS        | Nie           |
| 30838-044        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 25mm          | RoHS        | Nie           |
| 30838-045        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 30.1mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-046        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 35.2mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-047        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 40.3mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-049        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 50.5mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-051        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 60.6mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-053        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 70.8mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-055        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 80.9mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-060        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 106.3mm       | RoHS        | Nie           |
| 30838-124        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 20mm          | RoHS        | Nie           |
| 30838-125        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 25mm          | RoHS        | Nie           |
| 30838-126        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 30.1mm        | RoHS        | Nie           |

| Numer katalogowy | Zgodność z                      | Ekranowanie EMC | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Certyfikaty | Szybkawysyłka |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 30838-127        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 35.2mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-128        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 40.3mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-130        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 50.5mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-132        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 60.6mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-134        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 70.8mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-136        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 80.9mm        | RoHS        | Nie           |
| 30838-141        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 261.8mm      | 106.3mm       | RoHS        | Nie           |
| 30847-470        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 9.8mm         | RoHS        | Nie           |
| 30847-471        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 128.4mm      | 14.9mm        | RoHS        | Nie           |
| 30847-476        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 395.1mm      | 20mm          | RoHS        | Nie           |
| 30847-480        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 395.1mm      | 40.3mm        | RoHS        | Nie           |
| 30847-482        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 395.1mm      | 50.5mm        | RoHS        | Nie           |
| 30847-484        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 395.1mm      | 60.6mm        | RoHS        | Nie           |
| 30847-556        | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nie             | 395.1mm      | 426.4mm       | RoHS        | Nie           |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał mocujący (tuleje, śruby kołnierzowe) należy zamówić oddzielnie.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE