

Inteligentny PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu



FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN1xxx monitorują moc wejściową całego PDU, zapewniają monitorowanie poziomu jednostki klasy rozliczeniowej

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 400 VAC, 3-fazowe

C13, C19 gniazd

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EN1402	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (6) C19	30	Czarny
EN1403	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (6) C19	42	Czarny
EN1450	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN1808	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13, (12) C19	24	Czarny
EN1809	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13, (6) C19	24	Czarny

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EN1811	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(30) C13, (12) C19	42	Czarny
EN1812	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (12) C19	48	Czarny
EN1850	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Czarny
EN1880	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(21) Blokowanie C13/C15, (21) Blokowanie C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN1950	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN1980	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(18) Blokowanie C13/C15, (18) Blokowanie C13/C15/C19/C21	36	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Długość kabla wejściowego	Lokalizacja kabla wejściowego
EN1402	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	0			Posuw górny
EN1403	Brak wyłącznika automatycznego	Nie	0	11.0 kVA	3m	Posuw górny
EN1450	Brak wyłącznika automatycznego	Nie	0	11.5 kVA Ameryka Północna, 11.0 kVA Międzynarodowy	1.8m	Posuw górny
EN1808	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6			Posuw górny

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Długość kabla wejściowego	Lokalizacja kabla wejściowego
EN1809	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6			Posuw górny
EN1811	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6	22.0 kVA	3m	Posuw górny
EN1812	16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6			Posuw górny
EN1850	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6	17.3 kVA Ameryka Północna, 22.1 kVA Międzynarodowy	1.8m	Posuw górny
EN1880	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	6	17.3 kVA Ameryka Północna, 22.1 kVA Międzynarodowy	1.8m	Posuw górny
EN1950	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	12	34.6 kVA Ameryka Północna, 43.5 kVA Międzynarodowy	1.8m	Posuw górny
EN1980	20 A, jednobiegunowy, Hy-Mag	Nie	12	34.6 kVA Ameryka Północna, 43.5 kVA Międzynarodowy	1.8m	Posuw górny

Table 3/6

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe	Faza	Maks. moc wejściowa	Napięcie nominalne	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie	Napięcie wyjściowe
EN1402	400V	3 PH WYE	11.0 kVA			200 – 240VAC
EN1403	380 – 415V	3 PH.	11.0 kVA	415V	Nie	230VAC
EN1450	380 – 415V	3 PH.	11.5 / 11.0 kVA	415V	Nie	208 – 230VAC

Numer katalogowy	Napięcie wejściowe	Faza	Maks. moc wejściowa	Napięcie nominalne	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie	Napięcie wyjściowe
EN1808	400V	3 PH WYE	22.0 kVA			200 – 240VAC
EN1809	400V	3 PH WYE	22.0 kVA			200 – 240VAC
EN1811	380 – 415V	3 PH.	22.0 kVA	415V	Nie	230VAC
EN1812	400V	3 PH WYE	22.0 kVA			200 – 240VAC
EN1850	380 – 415V	3 PH.	17.3 / 22.1 kVA	415V	Nie	208 – 230VAC
EN1880	380 – 415V	3 PH.	17.3 / 22.1 kVA	415V	Nie	208 – 230VAC
EN1950	380 – 415V	3 PH.	14.4 kVA	415V	Nie	208 – 230VAC
EN1980	380 – 415V	3 PH.	14.4 kVA	415V	Nie	208 – 230VAC

Table 4/6

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Typ wtyczki	Jednostki stojaka	Odlączany kabel wejściowy	Typ pomiaru	Materiał
EN1402	16 A.	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	
EN1403	16 A.	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1450	20 A (16 A) Ameryka Północna, 16 Międzynarodowy	IEC 60309 520P6/516P6	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1808	32 A.	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	
EN1809	32 A.	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	
EN1811	32 A.	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1812	32 A.	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nie	Wejście	

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Typ wtyczki	Jednostki stojaka	Odłączany kabelwejściowy	Typ pomiaru	Materiał
EN1850	30 A (24 A) Ameryka Północna, 32 Międzynarodow y	IEC 60309 530P6/532P6	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1880	30 A (24 A) Ameryka Północna, 32 Międzynarodow y	IEC 60309 530P6/532P6	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1950	60 A (48 A) Ameryka Północna, 63 Międzynarodow y	IEC 60309 560P6/563P6	0U	Nie	Wejście	Stal
EN1980	60 A (48 A) Ameryka Północna, 63 Międzynarodow y	IEC 60309 560P6/563P6	0U	Nie	Wejście	Stal

Table 5/6

Numer katalogowy	Wykończenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa	Liczba opakowań
EN1402						1
EN1403	Malowany proszkowo	1750mm	52mm	53mm	7.11kg	1
EN1450	Malowany proszkowo	1490mm	56mm	55mm	8kg	1
EN1808						1
EN1809						1
EN1811	Malowany proszkowo	1750mm	55mm	53mm	10.22kg	1
EN1812						1
EN1850	Malowany proszkowo	1780mm	56mm	55mm	10.5kg	1

Numer katalogowy	Wykończenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa	Liczba opakowań
EN1880	Malowany proszkowo	1826mm	56mm	55mm	11.02kg	1
EN1950	Malowany proszkowo	1826mm	56mm	75mm	12.5kg	1
EN1980	Malowany proszkowo	1826mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Numer katalogowy	Ocena przerw	Szybka wysyłka
EN1402	5kAIC	Nie
EN1403		Nie
EN1450		Nie
EN1808	5kAIC	Nie
EN1809	5kAIC	Nie
EN1811		Nie
EN1812	5kAIC	Nie
EN1850		Nie
EN1880		Nie
EN1950		Nie
EN1980		Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE