


Panel przedni modułu wtykowego U-Profile do uchwytu Form1



Panel przedni z profilem U. Umożliwia montaż uchwytu do ekstrakcji postaci trapezoidalnej. Panel przedni może być osłonięty uszczelką tekstylną.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Profil Al, anodowany z przodu, przewodzący z tyłu

Panel przedni, profil U, ekranowany

Włoczony kołek ustalający, stal nierdzewna

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane; Pasywny
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)
Ekranowanie EMC:	Nie (możliwość ponownego montażu)

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki
------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	--------	---------------

30848-461	3U	4HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Tekstylia EMC
30848-463	3U	6HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Tekstylia EMC
30848-465	3U	8HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Tekstylia EMC
30848-468	6U	4HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Tekstylia EMC
30848-466	3U	10HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Tekstylia EMC
30848-467	3U	12HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Tekstylia EMC
30848-470	6U	6HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Tekstylia EMC
30848-472	6U	8HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Tekstylia EMC
30848-473	6U	10HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Tekstylia EMC
30848-474	6U	12HP	1	Trapez, typ 1	Przykręcany przód	Tekstylia EMC

Table 2/3

Numer katalogowy	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Głębokość (D)	Wysokość (H)
30848-461	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-463	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-465	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-468	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-466	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-467	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm

Numer katalogowy	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Głębokość (D)	Wysokość (H)
30848-470	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-472	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-473	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-474	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm

Table 3/3


Numer katalogowy	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
30848-461	20mm	Nie
30848-463	30.1mm	Nie
30848-465	40.3mm	Nie
30848-468	20mm	Nie
30848-466	50.5mm	Nie
30848-467	60.6mm	Nie
30848-470	30.1mm	Nie
30848-472	40.3mm	Nie
30848-473	50.5mm	Nie
30848-474	60.6mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić uszczelnienie profilu EMC oddzielnie.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
 +49.7082.794.0
 Betschdorf, France
 +33.3.88.90.64.90
 Warsaw, Poland
 +48.22.209.98.35
 Assago, Italy
 +39.02.932.7141
 Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE