

Panel przedni modułu wtykowego profilu U do IEL, IET, uchwyt, 3 U.



Panel przedni z profilem U może być osłonięty uszczelką tekstylną. Można go łączyć z uchwytem IEL i IET lub typu 2 w postaci trapezu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do uchwytu IEL/IET/Trapeziform Type 2

Wyłaczanie Al, 2.5 mm, anodowane z przodu, przewodzące z tyłu

Profil U, ekranowany z tekstylną uszczelką EMC

Panel przedni, 3 U, do montażu z przodu

Proces produkcyjny powoduje, że różne struktury powierzchni pojawiają się w zakresie od 4 do 12 km i od 14 do 16 km

Włoczony kołek ustalający ze stali nierdzewnej

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane; Pasywny
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni uchwytu (PIU)

Table 1/3

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie przednie
30848-299	9HP	1	IEL, IET, Trapez, typ 2	Przykręcany przód	Tekstylna EMC	Anodowane
20848-228	11HP	1	IEL, IET, Trapez, typ 2	Przykręcany przód	Tekstylna EMC	Anodowane
20848-230	14HP	1	IEL, IET, Trapez, typ 2	Przykręcany przód	Tekstylna EMC	Anodowane
20848-232	16HP	1	IEL, IET, Trapez, typ 2	Przykręcany przód	Tekstylna EMC	Anodowane

Table 2/3

Numer katalogowy	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Głębokość (D)	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)
30848-299	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie (możliwość ponownego montażu)	128.4mm
20848-228	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie (możliwość ponownego montażu)	128.4mm
20848-230	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie (możliwość ponownego montażu)	128.4mm
20848-232	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nie (możliwość ponownego montażu)	128.4mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość (W)	Certyfikaty	Szybka wysyłka
30848-299	3U	45.38mm		Nie
20848-228	3U	55.54mm	RoHS	Nie
20848-230	3U	70.8mm	RoHS	Nie


Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość (W)	Certyfikaty	Szybka wysyłka
20848-232	3U	80.9mm	RoHS	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić uszczelnienie profilu EMC oddzielnie.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE