


Panel przedni z profilem U modułu wtykowego do uchwytu statycznego trapezu



Panel przedni z profilem U. Umożliwia montaż statycznego uchwytu trapezowego z tworzywa sztucznego lub profilu aluminiowego. Panel przedni może być osłonięty uszczelką tekstylną.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wytlaczanie Al, przód anodowany, tylny przewodzący, tłoczony sworzeń wyrównujący, stal nierdzewna

Panel przedni, profil U, ekranowany

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane; Pasywny
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni uchwytu (PIU)
Ekranowanie EMC:	Nie (możliwość ponownego montażu)

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki
30849-086	3U	3HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-087	3U	4HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-088	3U	5HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-097	6U	3HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-089	3U	6HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-091	3U	8HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-090	3U	7HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-098	6U	4HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-092	3U	10HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-093	3U	12HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-099	6U	5HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-100	6U	6HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-101	6U	7HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC
30849-102	6U	8HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylika EMC

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki
30849-103	6U	10HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylia EMC
30849-104	6U	12HP	1	Trapez, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Tekstylia EMC

Table 2/3

Numer katalogowy	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Głębokość	Wysokość
30849-086	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-087	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-088	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-097	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-089	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-091	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-090	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-098	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-092	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-093	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-099	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-100	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-101	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-102	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm

Numer katalogowy	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Głębokość	Wysokość
30849-103	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-104	Anodowane	Przewodzący	Nie	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Szerokość	Szybka wysyłka
30849-086	14.9mm	Nie
30849-087	20mm	Nie
30849-088	25mm	Nie
30849-097	14.9mm	Nie
30849-089	30.1mm	Nie
30849-091	40.3mm	Nie
30849-090	35.2mm	Nie
30849-098	20mm	Nie
30849-092	50.5mm	Nie
30849-093	60.6mm	Nie
30849-099	25mm	Nie
30849-100	30.1mm	Nie
30849-101	35.2mm	Nie
30849-102	40.3mm	Nie
30849-103	50.5mm	Nie

Numer katalogowy	Szerokość	Szybka wysyłka
30849-104	60.6mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić uszczelnienie profilu EMC oddzielnie.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE