


Panel przedni zasilacza



Panel przedni do zasilacza kompatybilnego z nVent SCHROFF 19". Płaski panel przedni z pionowymi rowkami do taśm kontaktowych EMC ze stali nierdzewnej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel przedni, Al, anodowany przedni, przewodzący tył, z pionowymi szczelinami do taśm kontaktowych EMC

SPECYFIKACJE

Typ akcesoriów: Panel przedni

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Wysokość stelaża	Wysokość
21006-959	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21006-955	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Wysokość stelaża	Wysokość
21006-957	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21006-943	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21006-954	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21006-956	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21005-476	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21006-945	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21005-475	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
31006-677	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21005-470	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21005-477	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21005-473	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21005-451	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21005-439	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21005-474	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm
21005-478	Aluminium	Anodowane	Przewodzący	Nie	3U	128.4mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Zakończ	Szybka wysyłka
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Zakończ	Szybkawysyłka
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodowane	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.