

Wiertło do szyn z wydrążonym rdzeniem i metalową końcówką SBHM



FUNKCJE

Do wiercenia z wysoką prędkością

Wytrzymuje około 50-krotne użycie

Wiertła mogą być ponownie szlifowane około pięciu razy

Trzonek Weldon 3/4" (19 mm)


Możliwość stosowania ze wszystkimi typami szyn

Opcjonalny adapter ADAPSBHM (716172) zwiększa długość wiertła

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Średnica wiertła (Ø)	Długość (L)
SBHM2370	716322	Stal wysokoudarowa	Powłoka TIALN	23 mm	63mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE