


Przewód taśmowy



FUNKCJE

Niższa impedancja niż w przypadku okrągłych przewodów o tym rozmiarze

Stosowane z przewodami odprowadzającymi systemów odgromowych i uziemienia

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Szerokość (W)	Grubość (T)	Długość (L)
FAT-253-50	710740	Aluminium	Gołe	25 mm	3 mm	50m
TCEC30230	197650	Miedź	Gołe	30 mm	2 mm	30m
TCECT30230	197710	Miedź	Cynowany	30 mm	2 mm	30m
TCECT30275	545200	Miedź	Cynowany	30 mm	2 mm	75m
TC-EC-2530-50	710510	Miedź	Gołe	25 mm	3 mm	50m
TC-ECT-253	197720	Miedź	Cynowany	25 mm	3 mm	30m
TCEC25325	710515	Miedź	Gołe	25 mm	3 mm	25m

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Szerokość (W)	Grubość (T)	Długość (L)
TCECT25250	197661	Miedź	Cynowany	25 mm	2 mm	50m
TCECT25350	197715	Miedź	Cynowany	25 mm	3 mm	50m
TCECT30250	197654	Miedź	Cynowany	30 mm	2 mm	50m
TCHGSP303530	197810	Stal	Ocynkowane ogniowo	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303530	197676	Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	Gołe	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303550	197677	Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404)	Gołe	30 mm	3.5 mm	50m
TCHSP303550	197675	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	Gołe	30 mm	3.5 mm	50m
TCEC50430	197665	Miedź	Gołe	50 mm	4 mm	30m
TCECT5060		Miedź	Cynowany	50 mm	6 mm	20m
TCEC50620	710580	Miedź	Gołe	50 mm	6 mm	20m

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki	Zgodność z
FAT-253-50	710740	0.21 kg	
TCEC30230	197650	0.53 kg	
TCECT30230	197710	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30275	545200	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TC-EC-2530-50	710510	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TC-ECT-253	197720	0.67 kg	IEC® EN 62561-2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki	Zgodność z
TCEC25325	710515	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT25250	197661	0.45 kg	
TCECT25350	197715	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30250	197654	0.53 kg	
TCHGSP303530	197810	0.82 kg	
TCHSS303530	197676	0.84 kg	
TCHSS303550	197677	0.84 kg	
TCHSSP303550	197675	0.84 kg	
TCEC50430	197665	1.78 kg	
TCECT5060		2.68 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC50620	710580	2.67 kg	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

Ciężar jednostkowy podano dla długości 1 metra (3,28').

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE