

Rama szafki Varistar CP, duże obciążenie sejsmiczne



Spawana, stalowa obudowa zaprojektowana specjalnie w celu ochrony urządzeń w obszarach o aktywności sejsmicznej i spełnienia wymagań Bellcore Zore 4.

FUNKCJE

St, 1.5 mm, ocynkowane, wykończenie: Malowane proszkowo

Odporność na trzęsienia ziemi w Bellcore Zone 4

Spawana rama o dużej wytrzymałości ze wspornikami wzmacniającymi, RAL 7021

Dynamiczna nośność 500 kg zgodnie z IEC 61587?2

SPECYFIKACJE

Obciążenie dynamiczne:	500kg
Obciążenie statyczne:	1600kg
Typ produktu:	Rama szafki/stelaża
Materiał ramy:	Stal

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Odporność na wstrząsy i wibracje
20630-273	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-274	33U	1600mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-275	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Odporność na wstrząsy i wibracje
20630-276	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-277	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-278	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-279	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-280	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-281	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-282	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-283	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-284	42U	2000mm	800mm	1600mm	1	5g (force)
20630-285	42U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-286	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-287	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-288	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-269	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-270	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-271	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-272	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Numer katalogowy	Częstotliwość	Kolor	Kod koloru	Zgodność z	Zakończ	Materiał
20630-273	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-274	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-275	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-276	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-277	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-278	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-279	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-280	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-281	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-282	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-283	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-284	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-285	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-286	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-287	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-288	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-269	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-270	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal

Numer katalogowy	Częstotliwość	Kolor	Kod koloru	Zgodność z	Zakończ	Materiał
20630-271	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal
20630-272	50 Hz	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Malowany proszkowo	Stal

Table 3/3

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
20630-273	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-274	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-275	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-276	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-277	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-278	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-279	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-280	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-281	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-282	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-283	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-284	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-285	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-286	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-287	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
20630-288	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-269	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-270	Duże obciążenie		Nie
20630-271	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie
20630-272	Duże obciążenie	Varistar CP	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Załączniki i komponenty należy zamawiać oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE