

nVent CADDY Speed Link SLK with Hook



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Easy to remove for applications requiring maintenance

Spring latch helps provide secure connection

Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop

Also available in Y-hook configuration

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor: 5:1

Acabamento: Electrogalvanized

Em conformidade com: SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	A	B
--------------------	------------------	----------	--------------------	------------------	---	---

SLK15L1	196508	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm
SLK15L10	196513	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm
SLK15L2	196509	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L2R2	196614	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L3	196510	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L3R2	196615	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L5	196511	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm
SLK15L5R2	196616	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm
SLK2L1	196537	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	1m	57 mm	22 mm
SLK2L10	196542	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	10m	57 mm	22 mm
SLK2L2	196538	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	2m	57 mm	22 mm
SLK2L2R2	196619	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	2m	57 mm	22 mm
SLK2L3	196539	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L3R2	196620	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L5	196540	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	5m	57 mm	22 mm

SLK2L7	196541	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	7m	57 mm	22 mm
SLK3L1	196700	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L10	196705	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L2	196701	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3	196702	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3R2	196625	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L5	196703	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L5R2	196626	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	C	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)	Ângulo (a)
SLK15L1	196508	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L10	196513	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2	196509	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2R2	196614	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3	196510	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3R2	196615	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L5	196511	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max

Número de catálogo	Número do artigo	C	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)	Ângulo (a)
SLK15L5R2	196616	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L1	196537	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L10	196542	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2	196538	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2R2	196619	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3	196539	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3R2	196620	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L5	196540	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L7	196541	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3L1	196700	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L10	196705	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L2	196701	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L3	196702	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L3R2	196625	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5	196703	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5R2	196626	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max


Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load	Certifications
SLK15L1	196508	195N	SMACNA, cUL, UL

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load	Certifications
SLK15L10	196513	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2	196509	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2R2	196614	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L3	196510	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L3R2	196615	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L5	196511	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L5R2	196616	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L1	196537	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10	196542	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2	196538	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2R2	196619	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3	196539	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L3R2	196620	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L5	196540	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L7	196541	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK3L1	196700	890N	SMACNA
SLK3L10	196705	890N	SMACNA
SLK3L2	196701	890N	SMACNA

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load	Certifications
SLK3L3	196702	890N	SMACNA
SLK3L3R2	196625	890N	SMACNA
SLK3L5	196703	890N	SMACNA
SLK3L5R2	196626	890N	SMACNA

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

