


Dwubiegunowy blok rozdzielczy BD, 40 A.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Bez halogenu

Minimum space for maximum power

Protection cover and insulating screens are transparent

Insulating screen between each row

Easy and safe connections

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	BD-40A
Numer artykułu	563720
Maks. Prąd znamionowy, IEC	40A
Krótkotrwały prąd wytrzymałościowy (Icw) 1s.	4.5kA


Numer katalogowy	BD-40A
Szczytowy prąd zwarciov (IPK)	22kA
Maks. Napięcie robocze, IEC (UI)	500
Liczba połączeń po stronie linii	2
Rozmiar przewodu liniowego Compact Stranded Wire Size	6 - 16 mm ²
Rozmiar drutu skręconego po stronie linii - tuleja	4 - 10 mm ²
Liczba połączeń po stronie obciążenia	15
Rozmiar drutów skrętnych po stronie obciążenia	(15) 1,5 - 4 mm ²
Rozmiar drutu skręconego po stronie obciążenia - tuleja	(15) 0,75 - 4 mm ²
Głębokość (D)	50mm
Wysokość (H)	50 mm
Szerokość (W)	130 mm
Waga jednostki	0.22 kg
Stopień palności	UL® 94V-0
Zgodność z	IEC® 60947-7-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Line side and load side number of connections are per pole.

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals										
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C										
Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure										

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.