


# Zestaw modułu KABINY z położeniem neutralnym



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Halogen free insulators

## SPECYFIKACJE

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Typowa ocena natężenia prądu aplikacji:</b> | 400 - 4500 A                   |
| <b>Maks. Napięcie robocze, IEC (UI):</b>       | 1000;1500                      |
| <b>Zakończ:</b>                                | Galwanizowany elektrolitycznie |
| <b>Stopień palności:</b>                       | UL® 94V-0                      |
| <b>Temperatura pracy:</b>                      | -40 to 130 °C                  |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał | Zgodność z | Szyny zbiorcze na fazę | Szerokość szyny zbiorczej | Grubość szyny zbiorczej |
|------------------|----------------|----------|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|------------------|----------------|----------|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

|                |        |                                        |                                                                     |       |             |       |
|----------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
| CABS4-5TN-MOD  | 549340 | Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide | IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | 1 - 4 | 30 - 125 mm | 5 mm  |
| CABS2-10TN-MOD | 549350 | Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide | IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | 1 - 2 | 30 - 120 mm | 10 mm |
| CABS3-10TN-MOD | 549360 | Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide | IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | 1 - 3 | 30 - 120 mm | 10 mm |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Głębokość (D) | Szerokość (W) | Waga jednostki |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| CABS4-5TN-MOD    | 549340         | 39mm          | 75 mm         | 0.5 kg         |
| CABS2-10TN-MOD   | 549350         | 39mm          | 75 mm         | 0.48 kg        |
| CABS3-10TN-MOD   | 549360         | 39mm          | 100 mm        | 0.58 kg        |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

CABS modules must be installed on CABS-APP Aluminium Profile.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

**Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

**Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

**Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

**APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.