

Molde para trabalho em trilho especial, Energia, 250 kcmil Ropelay, Lado esquerdo

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBJT52WLHM



CARACTERÍSTICAS

Moldes sobressalentes projetados para ligar estruturas em aplicações de ligação de energia

A ser usado com terminais formados em fábrica

Disponível em orientação para a esquerda ou para a direita

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Graphite

Estilo do terminal de ligação: J

Tipo de trilho: Crane Rail Profiles

Tamanho do condutor: 250 kcmil Ropelay

Diâmetro externo do condutor, nominal: 19.05mm

Estilo de soldagem: T5

Orientação: Lado esquerdo

Apenas molde: Sim

Material de soldagem: PB90 or PB90PLUSF80, Sold Separately

Handle Clamp: B323BX, Sold Separately

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE