


Pleciony rękaw FGBS z włókna szklanego



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish

Resistant to high temperature

Thermal insulation and mechanical protection

SPECYFIKACJE

Temperatura pracy: -70 to 300 °C

Materiał: Włókno szklane

Stopień palności: UL® 1441 VW-1

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica	Kolor	Długość	Waga jednostki
FGBS8	556210	8 mm	Czarny	100m	0.01 kg
FGBS4	556200	4 mm	Czarny	100m	0.01 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica	Kolor	Długość	Waga jednostki
FGBS12	556230	12 mm	Czarny	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	Czarny	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	Czarny	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	Biały	50m	0.04 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ciężar jednostkowy podano dla długości 1 metra (3,28').

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE