

# Intelligent PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

## Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



### CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

### ESPECIFICAÇÕES

Table 1/6

| Número de catálogo | Família de produtos | Tipo            | Product Type | Tipo de soquete                    | Socket Quantity | Cor   |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-------|
| EN2326             | Enlogic             | Intelligent PDU | Socket Strip | (20) C13, (4) C19                  | 24              | Black |
| EN2325             | Enlogic             | Intelligent PDU | Socket Strip | (20) C13, (4) C19                  | 24              | Black |
| EN2329             | Enlogic             | Intelligent PDU | Socket Strip | (24) C13, (8) C19                  | 32              | Black |
| EN2350             | Enlogic             | Intelligent PDU | Socket Strip | (20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21 | 40              | Black |

| Número de catálogo | Família de produtos | Tipo            | Product Type | Tipo desoque                                       | SocketQuantity | Cor   |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|
| EN2380             | Enlogic             | Intelligent PDU | Socket Strip | (16) Locking C13/C15, (16) Locking C13/C15/C19/C21 | 32             | Black |

Table 2/6

| Número de catálogo | Circuit Breaker      | Switched Outlets | Circuit Breaker Quantity | Power Rating | Input Cable Length | Input Cable Location |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| EN2326             | No Circuit Breaker   | Sim              | 0                        | 3.7 kVA      | 3m                 | Top Feed             |
| EN2325             | 16 A, 1-pole, Hy-Mag | Sim              | 2                        | 7.4 kVA      | 3m                 | Top Feed             |
| EN2329             | 16 A, 1-pole, Hy-Mag | Sim              | 2                        | 7.4 kVA      | 3m                 | Top Feed             |
| EN2350             | 20 A, 1-pole, Hy-Mag | Sim              | 2                        | 7.4 kVA      | 3m                 | Top Feed             |
| EN2380             | 20 A, 1-pole, Hy-Mag | Sim              | 2                        | 7.4 kVA      | 3m                 | Top Feed             |

Table 3/6

| Número de catálogo | Input Voltage | Phase | Max Power Input | Tensão nominal | On/Off Switch Included | Output Voltage |
|--------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| EN2326             | 100 – 240V    | 1 PH  | 3.68 kVA        | 230V           | Sim                    | 230VAC         |
| EN2325             | 200 – 240V    | 1 PH  | 7.44 kVA        | 230V           | Sim                    | 230VAC         |
| EN2329             | 200 – 240V    | 1 PH  | 7.44 kVA        | 230V           | Sim                    | 230VAC         |
| EN2350             | 200 – 240V    | 1 PH  | 7.44 kVA        | 230V           | Sim                    | 230VAC         |
| EN2380             | 200 – 240V    | 1 PH  | 7.44 kVA        | 230V           | Sim                    | 230VAC         |

Table 4/6

| Número de catálogo | Amperage (Derated Amperage) | Plug Type              | Rack Units | Removable Input Cable | Metering Type | Material |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------|---------------|----------|
| EN2326             | 16 A                        | IEC 60309 316P6 (IP44) | 0U         | Sim                   | Input         | Aço      |

| Número de catálogo | Amperage (Derated Amperage) | Plug Type              | Rack Units | Removable Input Cable | Metering Type | Material |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------|---------------|----------|
| EN2325             | 32 A                        | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U         | Não                   | Input         | Aço      |
| EN2329             | 32 A                        | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U         | Não                   | Input         | Aço      |
| EN2350             | 32 A                        | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U         | Não                   | Input         | Aço      |
| EN2380             | 32 A                        | IEC 60309 332P6 (IP44) | 0U         | Não                   | Input         | Aço      |

Table 5/6

| Número de catálogo | Acabamento                                      | Altura | Largura | Profundidade | Peso   | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--------|--------------------------|
| EN2326             | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 1490mm | 52mm    | 53mm         | 7.21kg | 1                        |
| EN2325             | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 1750mm | 52mm    | 53mm         | 9.5kg  | 1                        |
| EN2329             | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 1750mm | 52mm    | 53mm         | 8.52kg | 1                        |
| EN2350             | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 1490mm | 56mm    | 75mm         | 9.12kg | 1                        |
| EN2380             | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 1490mm | 56mm    | 75mm         |        | 1                        |

Table 6/6

| Número de catálogo | Interrupt Rating |
|--------------------|------------------|
| EN2326             | 5kAIC            |

| Número de catálogo | Interrupt Rating |
|--------------------|------------------|
| EN2325             | 5kAIC            |
| EN2329             | 5kAIC            |
| EN2350             | 5kAIC            |
| EN2380             | 5kAIC            |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**