


# Conexão cabo a terminal com 1 orifício, 45°



## CARACTERISTICAS

Proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia

Cobre de grau eletrolítico

Para uso apenas com conexões nVent ERICO Cadweld tipo LA

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


| Número de catálogo | Material | Acabamento | Altura (H) | Length (L) | Largura (W) | Espessura (T) |
|--------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| B101EG45           | Copper   | Tinned     | 22.23 mm   | 86.06mm    | 38.1 mm     | 6.35 mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | A       | B       | Tamanho do orifício (HS) | Ângulo (a) | Tamanho equivalente do condutor |
|--------------------|---------|---------|--------------------------|------------|---------------------------------|
| B101EG45           | 19.1 mm | 38.1 mm | 17.46 mm                 | 45 °       | 241.89mm <sup>2</sup>           |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para tamanhos não listados, entre em contato conosco.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE