


Par de moldes para cabo à alma do trilho, energia



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes sobressalentes projetados para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro

Vendido em pares

ESPECIFICAÇÕES

Material: Graphite

Estilo do terminal de ligação: W

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem
PBWX201	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	35 mm ² Ropelay	7.75mm	T20
PBWX301	UIC60	50 mm ² concêntrico	8.89mm	T20
PBWX3	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBW2C	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1/0 Concentric	9.47mm	T20
PBW2G	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 concêntrico	10.62mm	T20

Número de catálogo	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem
PBW2E	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1/0 Ropelay	10.87mm	T20
PBW2J	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWX5	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	95 mm² Ropelay	12.83mm	T20
PBW2Q	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	4/0 concêntrico	13.41mm	T20
PBW9F	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	19/#9 em aço cobreado	14.53mm	T20
PBW2S	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBXLWX5	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	95 mm² Ropelay	15.52mm	T20
PBWX7	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	150 mm² Ropelay	16mm	T20
PBWS7	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	4/0 composto	16.66mm	T20
PBW3D	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	350 kcmil concêntrico	17.3mm	T20
PBWX8	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	185 mm² Ropelay	17.8mm	T20
PBW2W	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W135	135 lb Bethlehem	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W20AS	20 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W40AS	40 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW3B	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBW3S	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20
PBW3SZU160	ZU160 Rail	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE