


# TR Four Pole Distribution Block, 400 A



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

## SPECYFIKACJE


| Numer katalogowy                 | TR-400A                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Numer artykułu                   | 562010                                                   |
| Materiał                         | Copper<br>Glass Fibre Reinforced Polyamide<br>Pleksiglas |
| Maks. napięcie robocze, IEC (Ui) | 1000                                                     |
| Szczytowy prąd zwarcia (Ipk)     | 34kA                                                     |

| Numer katalogowy                       | TR-400A                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Chwilowe wytrzymaewane prądy (Icw) 1 s | 28kA                                                                    |
| Liczba połączeń po stronie linii       | 1                                                                       |
| Liczba połączeń po stronie obciążenia  | 8                                                                       |
| Rozmiar otworu (HS)                    | 10 mm                                                                   |
| Rozmiar gwintu (TS)                    | M6                                                                      |
| Głębokość (D)                          | 140mm                                                                   |
| Wysokość (H)                           | 240 mm                                                                  |
| Szerokość (W)                          | 300 mm                                                                  |
| Masa urządzenia                        | 2.83 kg                                                                 |
| Klasyfikacja palności                  | UL® 94V-0                                                               |
| Zgodność z                             | IEC® 60439.1<br>IEC® 61439.1<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Line side and load side number of connections are per pole.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

#### **Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.