


Blok rozdzielczy czterobiegunowy TRC, 630 A.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Zgodność z normą RoHS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

SPECYFIKACJE


Numer katalogowy	TRC-630A
Numer artykułu	563190
Materiał	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Pleksiglasu
Maks. Napięcie robocze, IEC (UI)	1000
Szczytowy prąd zwarciaowy (IPK)	84kA
Krótkotrwały prąd wytrzymałościowy (Icw) 1s.	52kA

Numer katalogowy	TRC-630A
Liczba połączeń po stronie linii	1
Liczba połączeń po stronie obciążenia	8
Rozmiar otworu (HS)	10 mm
Rozmiar gwintu (TS)	M8
Głębokość (D)	60mm
Wysokość (H)	338 - 390 mm
Szerokość (W)	340 mm
A.	290 mm
Waga jednostki	4.8 kg
Stopień palności	UL® 94V-0
Zgodność z	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Line side and load side number of connections are per pole.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE