


Przegroda przyłączeniowa płyty dławikowej, CCFD



Za pomocą wkładek zatrzaskowych CCFD można regulować wielkość otworu ramy w zależności od używanej przelotki.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKCJE

Opis: Za pomocą wkładek zatrzaskowych CCFD można regulować wielkość otworu ramy w zależności od używanej przelotki. Prawidłowe zamontowanie potwierdza słyszalne kliknięcie. Ta elastyczna konfiguracja wlotów kablowych umożliwia dostosowanie do różnych wymagań dotyczących kabli, linii, rur, przewodów pneumatycznych i hydraulicznych.

Wykończenie: Czarny

Zapalność: UL94 V-0

Materiał: Poliamid 6.6/TPE

Ilość sztuk w zestawie: 5 szt.

Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)

Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
CCFD1	5mm	45mm	17.7mm	Plastik	Nieleczona	Czarny
CCFD2	25mm	45mm	17.7mm	Plastik	Nieleczona	Czarny
CCFD4	45mm	45mm	17.7mm	Plastik	Nieleczona	Czarny
CCFD6	70mm	45mm	17.7mm	Plastik	Nieleczona	Czarny

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE