

Jumper flexível para aterramento da cerca e de portão



CARACTERÍSTICAS

Usado para ligar portões, alças de operação de chaveamento e todo item onde o movimento ou vibração exigem um jumper de aterramento flexível

Condutor com encordoamento de múltiplas camadas de corda, isolado e com múltiplos fios, proporciona flexibilidade e proteção de filamento

Extremidades estampadas do jumper permitem o encaixe de condutores maiores no mesmo molde que o condutor concêntrico

As conexões são feitas com conexões exotérmicas nVent ERICO Cadweld usando o mesmo molde exigido para outras conexões ao poste da cerca

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper;Polyethylene Rubber

Table 1/1

Número de catálogo	Código do cabo	Tamanho do condutor	Comprimento do cabo
FJ2G12	2G	2/0 filamentado	305mm
FJ2G16	2G	2/0 filamentado	406mm
FJ2Q16	2Q	4/0 filamentado	406mm

Número de catálogo	Código do cabo	Tamanho do condutor	Comprimento do cabo
FJ1T18	1T	#2 sólido	457mm
FJ2G18	2G	2/0 filamentado	457mm
FJ2Q18	2Q	4/0 filamentado	457mm
FJ1T24	1T	#2 sólido	610mm
FJ2G24	2G	2/0 filamentado	610mm
FJ2Q24	2Q	4/0 filamentado	610mm
FJ2QA24	2Q	4/0 filamentado	610mm
FJ2G30	2G	2/0 filamentado	762mm
FJ2G36	2G	2/0 filamentado	914mm
FJ2Q36	2Q	4/0 filamentado	914mm
FJ1T240	1T	#2 sólido	6096mm
FJ1T42	1T	#2 sólido	1067mm
FJ1T96	1T	#2 sólido	2438mm
FJ2Q48	2Q	4/0 filamentado	1219mm
FJ2G72	2G	2/0 filamentado	1829mm
FJ2G120	2G	2/0 filamentado	3048mm
FJ2G132	2G	2/0 filamentado	3353mm
FJ2G144	2G	2/0 filamentado	3658mm

Número de catálogo	Código do cabo	Tamanho do condutor	Comprimento do cabo
FJ2G168	2G	2/0 filamentado	4267mm
FJ2G180	2G	2/0 filamentado	4572mm
FJ2G228	2G	2/0 filamentado	5791mm
FJ2G360	2G	2/0 filamentado	9144mm
FJ2G84	2G	2/0 filamentado	2134mm
FJ2G96	2G	2/0 filamentado	2438mm
FJ2Q120	2Q	4/0 filamentado	3048mm
FJ2Q156	2Q	4/0 filamentado	3962mm
FJ2Q168	2Q	4/0 filamentado	4267mm
FJ2Q180	2Q	4/0 filamentado	4572mm
FJ2Q216	2Q	4/0 filamentado	5486mm
FJ2Q240	2Q	4/0 filamentado	6096mm
FJ2Q252	2Q	4/0 filamentado	6401mm
FJ2Q384	2Q	4/0 filamentado	9754mm
FJ2Q600	2Q	4/0 filamentado	15240mm

Seção do Condutor	Seção do tubo	ERICO CADWELD Número de peça do molde	Tamanho do Material de soldagem
#2 Sol	1 1/2" - 4"	VBC1TV3C	65
#2 Sol	4" - 6"	VBC2GV5C	90
2/0 encordado	1 1/4" - 3 1/2"	VBC2GV3C	115
2/0 encordado	4" - 6"	VBC2GV5C	115
4/0 encordado	1 1/4" - 3 1/2"	VBC2QV3C	115
4/0 encordado	4" - 6"	VBC2QV5C	115

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE