

Grampo para haste de aterramento, haste ao condutor, bronze



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Para uso com hastes de aterramento de aço cobreado

Peças listadas pela UL 467 são adequadas para enterramento direto em solo ou concreto

ESPECIFICAÇÕES

Material: Silicon Bronze

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho do condutor	Tamanho da chave inglesa	Em conformidade com
CP38	158155	3/8"	9.7 mm	#10 sólido - #2 filamentado, 6 mm² Solid - 25 mm² Stranded	9/16"	


Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho do condutor	Tamanho da chave inglesa	Em conformidade com
HDC12		1/2"	12.5 mm	#10 sólido - #2 filamentado, 6 mm² Solid - 25 mm² Stranded	3/4"	
CP58	158165	1/2" - 5/8"	12.5 - 14.2 mm	#10 sólido - #2 filamentado, 6 mm² Solid - 25 mm² Stranded	3/4"	IEC® EN 62561-1
HDC58		5/8"	14.2 mm	#8 sólido - 1/0 filamentado, 10 mm² Solid - 50 mm² Stranded	13/16"	
HDC58R		5/8"	14.2 mm	#8 sólido - 1/0 filamentado, 10 mm² Solid - 50 mm² Stranded	3/4"	
HDC34		3/4"	17.3 mm	#8 sólido - 1/0 filamentado, 10 mm² Solid - 50 mm² Stranded	13/16"	
HDC34SP		3/4"	17.3 mm	#8 sólido - 3/0 filamentado, 10 mm² Solid - 70 mm² Stranded	13/16"	
HDC1	158250	1"	25.4 mm	#8 Solid - 4/0 Stranded, 10 mm² Solid - 95 mm² Stranded	13/16"	

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Certifications
CP38	158155	16.90 - 25.4 N·m	UL
HDC12		16.9 N·m	cUL, UL, CSA, CSA-US
CP58	158165	16.90 - 25.4 N·m	UL, CSA-US, RUS, CSA, cUL
HDC58		16.9 N·m	CSA, CSA-US, cUL, UL
HDC58R		16.9 N·m	UL, cUL, CSA, CSA-US

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Certifications
HDC34		16.9 N·m	CSA-US, CSA, cUL, UL
HDC34SP		200 N·m	CSA-US, CSA
HDC1	158250	50.8 N·m	UL, cUL

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE