


Moduł przyłączeniowy do komponentów CrossBoard, WOCB



Bezpieczny, wygodny moduł przyłączeniowy do platformy CrossBoard.

NORMY BRANŻOWE

UL

IEC

FUNKCJE

Opis: Moduł przyłączeniowy 16 mm², 3-polowy z zintegrowanymi zaciskami sprężynowymi 1.5 - 16 mm². Osłona w zestawie.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Prąd znamionowy: 63 A.

Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 2.9 W.

Wymiary: 22.5 × 160 × 115 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Zatwierdzenia: IEC, UL.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
01592	22.5mm	160mm	115mm	plastik	Gładki matowy	Jasnoszary

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE